



1. Opis wyrobu :

Deklaracja dotyczy diodowych lampek sygnalizacyjnych produkowanych na szereg napięć z przedziału 24V – 230V-AC/DC (24V; 30V; 48V; 60V; 110V-130V; 220V; 230V). Lampki przeznaczone są do stosowania w wyposażeniu urządzeń elektrycznych .


2. Dokumentacja techniczna :

Wszystkie lampki sygnalizacyjne oparte są na układzie elektrycznym :
prostownik dwupołwkowy



Dla napięcia 230V-AC/DC pobór mocy wynosi 1 W, dla 24V-AC/DC wynosi 0,5 W.

- lampka sygnalizacyjna E14



Lampki kontrolne LED E14



Parametry techniczne lampek (24V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	5500-7500	630	0,5 W
zielona	7000-8000	530	0,5 W
żółta	5000-6000	590	0,5 W
pomarańczowa	7000-8000	610	0,5 W
niebieska	2000-3000	470	0,5 W
biała	7000-9000	4500 K	0,5 W

Parametry techniczne lampek (230V-AC/DC)

kolor	światłość (mcd)	długość fali (nm)	moc
czerwona	5000-6000	630	1 W
zielona	4000-5000	530	1 W
żółta	2000-3000	590	1 W
pomarańczowa	2500-3500	610	1 W
niebieska	2000-3000	470	1 W
biała	4000-6000	4500 K	1 W

Data aktualizacji : 01-03-2024