

PDM-SET-9-62

Zestaw przeciągaczy do montażu dławnic membranowych i przepustów gumowych

Opis i zastosowanie

Zestaw 8 typów przeciągaczy służących do osadzania okrągłych dławnic membranowych i przepustów gumowych w otworach montażowych. Zestaw obejmuje średnice otworów od 9 mm do 62 mm. Przeciągacze umożliwiają montaż okrągłych dławnic i przepustów o różnych kształtach, wykonanych z materiałów o różnej twardości.

Umożliwiają łatwe i szybkie osadzenie elementu w otworze montażowym bez uszkodzenia tego elementu oraz obudowy.



Zawartość zestawu

Typ	Średnice otworów
PDM-9-11	9-11 mm
PDM-12-15	12-15 mm
PDM-16-23	16-23 mm
PDM-24-30	24-30 mm
PDM-31-37	31-37 mm
PDM-38-46	38-46 mm
PDM-47-54	47-54 mm
PDM-55-62	55-62 mm


Główne cechy

- wielokrotnie skracają czas montażu
- zmniejszają obciążenie palców i nadgarstków
- montaż bez uszkodzenia elementu oraz obudowy
- dla dławnic z materiałów o różnej twardości

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ zestawu	PDM-SET-9-62
Liczba przeciągaczy w zestawie	8
Zakres średnic otworów montażowych	9-62 mm
Materiał walizki	polipropylen (PP)
Waga bez opakowania	495 g
Waga z opakowaniem	730 g
Wymiary walizki	260 mm × 215 mm × 77 mm
Wymiary opakowania	350 mm × 265 mm × 80 mm
Numer GTIN	5908130415112

Dane techniczne mają charakter informacyjny.



1. Umieszczamy przeciągacz w otworze montażowym.
2. Przeciągamy lekko przyrząd, aby dopasować średnicę elementów sprężystych do średnicy osadzanej dławnicy.
3. Umieszczamy dławnicę na właściwym miejscu przyrządu.
4. Przeciągamy przyrząd w kierunku oznaczonym strzałką aż do osadzenia dławnicy w otworze.
5. Moment osadzenia dławnicy.
6. Zwolnienie i usunięcie przyrządu.

* na podstawie przykładowej wersji przeciągacza

Data publikacji: 03.08.2026