

Końcówki kablowe oczkowe izolowane typu KOI...PC

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliwęglanową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliwęglan
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-50 ÷ +120

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46237
-----------	-----------



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]				
KOI 1/2,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200100	0,75+1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07				
KOI 1/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200200			M 3												
KOI 1/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200300			M 3,5												
KOI 1/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200400			M 4												
KOI 1/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200500			M 5	–				22	14		0,09				
KOI 1/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200600			M 6												
KOI 1/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200700			M 8												
KOI 1/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200800			M 10							0,11					
KOI 2,5/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02010200900	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08				
KOI 2,5/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201000			M 3,5												
KOI 2,5/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201100			M 4												
KOI 2,5/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201200			M 5												
KOI 2,5/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201300			M 6	–				24	18		0,12				
KOI 2,5/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201400			M 8												
KOI 2,5/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201500			M 10												
KOI 2,5/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201600			M 12												
KOI 2,5/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201701								M 16					32	27	0,35
KOI 6/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201800			4÷6	żółty				M 3,5	–		3,6	1,0	6	20	8
KOI 6/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010201900	M 4	√			22	11	0,16								
KOI 6/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202000	M 5														
KOI 6/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202100	M 6														
KOI 6/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202200	M 8	–			25	14	0,19								
KOI 6/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202300	M 10														
KOI 6/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202400	M 12														
KOI 10/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202500	10	czerwony	M 4	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,28				
KOI 10/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202600			M 5	√							25	11	0,27		
KOI 10/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202700			M 6												
KOI 10/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202800			M 8												
KOI 10/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010202900			M 10	–				28	14		0,33				
KOI 10/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203000			M 12	31				22	0,37						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 16/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203100	16	niebieski	M 5	–	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48
KOI 16/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203200			M 6								0,47
KOI 16/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203300			M 8					32	14		0,51
KOI 16/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203400			M 10					34	18		0,7
KOI 16/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203500			M 12					36	22		0,67
KOI 25/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203600	25	żółty	M 5	–	7,5	1,5	11		12	100	0,85
KOI 25/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203700			M 6					36			0,82
KOI 25/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203800			M 8						16		0,89
KOI 25/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010203900			M 10					37	18		0,9
KOI 25/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204000			M 12					42	22		1,1
KOI 25/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204100			M 16					46	28		
KOI 35/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204200	35	czerwony	M 6	–	9,0	1,6	12		15	100	1,15
KOI 35/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204300			M 8						16		
KOI 35/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204400			M 10					39	18		1,17
KOI 35/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204500			M 12					43	22		1,35
KOI 35/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204600			M 16					48	28		1,6
KOI 50/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204800	50	niebieski	M 6	–	11,0	1,8	16			100	2
KOI 50/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010204900			M 8					50	18		
KOI 50/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205000			M 10								1,96
KOI 50/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205100			M 12					52	22		2,15
KOI 50/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205200			M 16					56	28		2,5
KOI 70/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205400	70	żółty	M 6	–	13,0	2,0	18			100	3
KOI 70/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205500			M 8					54	22		
KOI 70/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205600			M 10								2,9
KOI 70/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205700			M 12								2,85
KOI 70/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205800			M 16					58	28		2,65
KOI 70/20 PC (100 SZT.)	E09KO-02010205900			M 20				19	60	32		3,47
KOI 95/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206000	95	czerwony	M 8	–	15,0	2,5	20			100	4,53
KOI 95/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206100			M 10					58	24		4,44
KOI 95/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206200			M 12								4,3
KOI 95/16 PC (100 SZT.)	E09KO-02010206300			M 16					60	28		
KOI 120/8 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206400	120	niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22			50	3,2
KOI 120/10 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206500			M 10					60	24		3,1
KOI 120/12 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206600			M 12								3,4
KOI 120/16 PC (50 SZT.)	E09KO-02010206700			M 16					64	28		