


Kabel LAN

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC
HELUKAT® 600


Budowa

Ø żyły wewnętrznej:
 Żyłka przewodząca:
 Izolacja żyły:
 Kolor:
 Separator:
 Ekran nad skrętką:
 Ekran 1 :
 Ekran 2:
 Powłoka zewnętrzna :
 Średnica zewnętrzna:
 Kolor powłoki zewnętrznej:


S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

0,48 mm
 Cu niepob.
 Pianka PE
 wh/bu, wh/og, wh/gn, wh/bn
 -
 Folia AL
 plecionka CU
 -
 FRNC
 ok. 5,9 mm
 Szary podobny do RAL 7035

Dane elektryczne

Impedancja:
 Rezystancja pętli:
 Pojemność wzajemna:
 Względna prędkość propagacji:


100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz
 100 Ohm ± 20 Ohm at 101 to 600 MHz
 290 Ohm/km max.
 45 nF/km nom.
 77 %



Dane techniczne

Waga:
 promień gięcia, ruchomo:
 Zakres temperatury pracy min.:
 Zakres temperatur pracy max.:
 Obciążenie, wartość przybliżona:
 Waga miedzi:

ok. 42 kg/km
 55 mm
 -20°C
 +60°C
 0,47 MJ/m
 22,00 kg/km



Normy

wg ISO/IEC 11801, wg to EN 50173, wg EIA/TIA 568-A, Category 7, Niepalny wg IEC 60332-1-2,
 Gęstość dymu wg IEC 61034, Bezhalogenowy wg 60754-1, Korozyjność wg EN50267-2-3

Zastosowanie

Kable do przesyłu danych HELUKAT® 600 wykorzystywane są na trzeciorzędym, ale również na drugorzędym poziomie sieci. Charakteryzują się wysoką wydajnością i wyjątkową wytrzymałością. Nadają się do bezproblemowego przesyłu danych z prędkością 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, FDDI ATM155, token ring 4/16 Mbit / s lub ISDN . Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i właściwościom mechanicznym, kable serii HELUKAT®500 nadają się do prowadzenia w wąskich tunelach kablowych i platformach. Mogą być szybko i łatwo montowane i łączone z popularnymi wtyczkami RJ54

Nr katalogowy

80294, S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (S-STP)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

R