


Taśma LED KWP-GHD-1260-24 12.6 W/m, IP65

Nr ref KWP-GHD-1260-24



Wymiary: Szerokość [W]: 10 mm | Wysokość [H]: 3 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 4 m | Sekcja cięcia [C]: 33.3 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 4.81 mm



- Wysoka skuteczność świetlna
- Duża gęstość rozmieszczenia diod
- Klasa energetyczna: C
- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	65	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
Typ uszczelnienia	osłona żelowa	2700 K	2015 lm/m	160 lm/W	KWP-GHD27-1260-24
CRI	90	3000 K	2080 lm/m	165 lm/W	KWP-GHD30-1260-24
LxBy	L80B50	4000 K	2190 lm/m	174 lm/W	KWP-GHD40-1260-24
Żywotność	75000 h				
Napięcie zasilania	24 V DC				
Moc	12.6 W/m				
Elipsa MacAdama	3 SDCM				
Ilość LED na 1 m	240				
Ilość LED w sekcji cięcia	7 szt.				
Gwarancja [mies]	48				