




Wtyk męski

SSTA050MSSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	34,4
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia		FKM
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wtyk męski


SSTAH050MSSFKPG

Połączenie elektryczne


zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Oslona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: miedź, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!



Podłączenie



BN = Kolory żył
WH = brązowy
BU = biały
BK = niebieski
GY = czarny
 szary
 Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2