


Przewód antenowy, męski N > męski RP-SMA CFD200/RF200 1,5 m niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



1.5 m

Numer artykułu 88939

EAN: 4043619889396

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x męski N >
1 x męski RP-SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: CFD200, RF200
- Przewód: koncentryczny
- Tłumienie przewodu:
0,55 dB @ 2,4 GHz na metr
0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 12,7 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 1,5 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N bądź RP-SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski RP-SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200 RF200
Tłumienie przewodu:	0,55 dB @ 2,4 GHz na metr 0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	1,5 m
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

