


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania [mm] 300

OKF

Zasięg działania [mm] 20

OOF

Zasięg działania [mm] 220

OUF

Zasięg działania [mm] 20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80

Dane mechaniczne

Waga [g] 58,5

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Gwint głowicy pomiarowej M6

E20511



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6

Średnica głowicy pomiarowej [mm]	7
Długość głowicy [mm]	45
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------