

Przewody spiralne w powłoce PUR

pomarańczowe



Dane techniczne

- **Zakres temperatur**
elastycznie -25°C do +70°C
- **Napięcie nominalne**
H05BQ-F 300/500 V (do 1 mm²)
H07BQ-F 450/750 V (od 1,5 mm²)
- **Napięcie testu** 2000/2500 V
- **Stosunek rozciągłości** 1:4
- **Końcowe odcinki proste** 200/200

Budowa

- żyła miedziana, linka skręcana
- izolacja żył z EPDM
- dopuszczenie VDE
- opona zewnętrzna PUR
- kolor pomarańczowy

Uwagi

- rozmiary AWG podane są w przybliżeniu, a dokładny przekrój podany jest w mm²
- dostępne również w wersji osiowej
- w ofercie także odcinki o długości spirali przed rozciągnięciem max. do 5 m

Zastosowanie

Konstrukcja maszyn, narzędzi elektrycznych, przemysł budowlany i elektronika.

Nr kat. czarny	liczba żył x przekrój [mm ²]	Długość spirali nierozciągniętej mm	Średnica przewodu mm	Średnica zewnętrzna spirali mm	Waga Cu kg/1000 szt.	Nr AWG
85221	2 x 0,75	300	6,5	23,0	59,0	18
85223	2 x 0,75	500	6,5	23,0	77,8	18
85226	2 x 0,75	1000	6,5	23,0	149,8	18
85229	2 x 0,75	1500	6,5	23,0	221,8	18
85236	2 x 0,75	3000	6,5	23,0	437,8	18
85238	3 G 0,75	300	7,1	25,2	73,5	18
85240	3 G 0,75	500	7,1	25,2	116,7	18
85243	3 G 0,75	1000	7,1	25,2	224,7	18
85246	3 G 0,75	1500	7,1	25,2	332,6	18
85253	3 G 0,75	3000	7,1	25,2	656,6	18
85255	4 G 0,75	300	7,9	28,8	98,6	18
85257	4 G 0,75	500	7,9	28,8	156,6	18
85260	4 G 0,75	1000	7,9	28,8	301,6	18
85263	4 G 0,75	1500	7,9	28,8	446,6	18
85270	4 G 0,75	3000	7,9	28,8	881,6	18
85272	5 G 0,75	300	8,6	31,2	122,4	18
85274	5 G 0,75	500	8,6	31,2	194,4	18
85277	5 G 0,75	1000	8,6	31,2	374,4	18
85280	5 G 0,75	1500	8,6	31,2	554,4	18
85287	5 G 0,75	3000	8,6	31,2	1094,4	18
85289	2 x 1,0	300	6,8	24,6	65,3	17
85291	2 x 1,0	500	6,8	24,6	103,7	17
85294	2 x 1,0	1000	6,8	24,6	199,7	17
85297	2 x 1,0	1500	6,8	24,6	295,7	17
85304	2 x 1,0	3000	6,8	24,6	583,7	17
85306	3G 1,0	300	7,2	26,4	98,6	17
85308	3G 1,0	500	7,2	26,4	156,6	17
85311	3G 1,0	1000	7,2	26,4	301,6	17
85314	3G 1,0	1500	7,2	26,4	446,6	17
85321	3G 1,0	3000	7,2	26,4	881,6	17
85323	4G 1,0	300	7,8	28,6	130,6	17
85325	4G 1,0	500	7,8	28,6	207,4	17
85328	4G 1,0	1000	7,8	28,6	399,4	17
85331	4G 1,0	1500	7,8	28,6	591,4	17
85338	4G 1,0	3000	7,8	28,6	1167,4	17
85340	5G 1,0	300	9,0	32,0	163,2	17
85342	5G 1,0	500	9,0	32,0	259,2	17
85345	5G 1,0	1000	9,0	32,0	499,2	17

kontynuacja ►

Przewody spiralne w powłoce PUR

pomarańczowe

Nr kat. czarny	liczba żyły x przekrój [mm ²]	Długość spirali nierozciągniętej mm	Średnica przewodu mm	Średnica zewnątrzna spirali mm	Waga Cu kg/1000 szt.	Nr AWG
85348	5G 1,0	1500	9,0	32,0	739,2	17
85355	5G 1,0	3000	9,0	32,0	1459,2	17
85357	2 x 1,5	300	8,5	30,0	98,6	16
85359	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6	16
85362	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6	16
85365	2 x 1,5	1500	8,5	30,0	446,6	16
85372	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6	16
85374	3 G 1,5	300	8,9	32,8	146,2	16
85376	3 G 1,5	500	8,9	32,8	232,2	16
85379	3 G 1,5	1000	8,9	32,8	447,2	16
85382	3 G 1,5	1500	8,9	32,8	662,2	16
85389	3 G 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2	16
85408	5 G 1,5	300	10,9	38,8	244,8	16
85410	5 G 1,5	500	10,9	38,8	388,8	16
85413	5 G 1,5	1000	10,9	38,8	748,8	16
85416	5 G 1,5	1500	10,9	38,8	1108,8	16
85423	5 G 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8	16
85425	7 G 1,5	300	12,6	46,4	343,4	16
85427	7 G 1,5	500	12,6	46,4	545,4	16
85430	7 G 1,5	1000	12,6	46,4	1050,4	16
85433	7 G 1,5	1500	12,6	46,4	1555,4	16
85440	7 G 1,5	3000	12,6	46,4	3070,4	16
85442	12 G 1,5	300	16,6	65,2	588,2	16
85444	12 G 1,5	500	16,6	65,2	934,2	16
85447	12 G 1,5	1000	16,6	65,2	1799,2	16
85450	12 G 1,5	1500	16,6	65,2	2664,2	16
85457	12 G 1,5	3000	16,6	65,2	5259,2	16
85459	3 G 2,5	300	10,6	38,2	244,8	14
85461	3 G 2,5	500	10,6	38,2	388,8	14
85464	3 G 2,5	1000	10,6	38,2	748,8	14
85467	3 G 2,5	1500	10,6	38,2	1108,8	14
85474	3 G 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8	14
85493	5 G 2,5	300	13,2	48,4	408,0	14
85495	5 G 2,5	500	13,2	48,4	648,0	14
85498	5 G 2,5	1000	13,2	48,4	1248,0	14
85501	5 G 2,5	1500	13,2	48,4	1848,0	14
85508	5 G 2,5	3000	13,2	48,4	3648,0	14

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.