

Wysokiej jakości kabel video USB-C™ 4K 60 Hz 25 m

Opis

Kabel Delock nadaje się do podłączania monitora USB-C™ o rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) do komputera z wyjściem USB-C™ i obsługą wielomodowego DisplayPort. Ten aktywny kabel optyczny jest wyjątkowo cienki i może transmitować sygnały bez strat na dużych odległościach.

Uwaga

This cable is only compatible with DisplayPort (DP alt-mode) devices and it will not work with Thunderbolt™ devices.



Numer artykułu 84126

EAN: 4043619841264

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski >
 - 1 x USB Type-C™ męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje tryb DP Alt
- Nie obsługuje przesyłu danych USB ani ładowania USB
- Kabel optyczny o niskim poziomie degradacji sygnału
- Brak wpływu zakłóceń elektromagnetycznych
- Średnica kabla: ok. 5,4 mm
- Połączane styki
- Ustalony kierunek sygnału
- Szybkość transmisji danych:
 - DisplayPort 1.2 do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 25 m

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort

- Monitor z wolnym złączem USB Type-C™ (DP Alt Mode)

Zawartość opakowania

- Kabel video USB-C™

Ogólne

Specyfikacja:	USB Type-C™
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	25 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de