Mały detal w wielkim stylu

WYPRODUKOWANE W POLSCE

Nowa seria

Sedna Design & Elements



www.dobierz-gniazdko.pl/sednadesign

Life Is On | Schneider Electric

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego

Wypróbuj!



Wejdź na stronę
dobierz-gniazdko.pl
i wybierz design

Skompletuj łączniki
i gniazda elektryczne
do Twojego domu

Wyślij listę
do hurtowni
lub kup online



www.dobierz-gniazdko.pl

Spis treści

3 Prezentacja serii

23 Łączniki

28 Przyciski

31 Łączniki i przyciski specjalne

33 Ściemniacze obrotowe

34 Czujniki ruchu

35 Regulatory temperatury

36 Gniazda zasilające

38 Gniazda ładowania USB

39 Gniazda ekwipotencjalne

40 Gniazda komputerowe i telefoniczne

44 Płytki centralne

45 Gniazda antenowe

47 Gniazda komputerowo-telewizyjne

47 Gniazda głośnikowe

48 Radio

49 Akcesoria

51 Ramki

53 Podstawy naścienne

54 Informacje techniczne

64 Numery referencyjne



Sedna Design & Elements

Mały detal w wielkim stylu

Gdy urządzasz swoje własne cztery kąty, chcesz, żeby wypełniały je przedmioty eleganckie, wygodne i zapewniające komfort. Poszukujesz rzeczy, które podkreślą Twój indywidualny styl i nadadzą wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Zwracasz uwagę na wygląd produktów, fakturę materiałów, czy jakość wykonania, ale jednocześnie poszukujesz produktów w rozsądnej cenie?

Zainspirowani najnowszymi trendami stworzyliśmy serię Sedna Design & Elements z myślą o Tobie. Dostępna w wielu wykończeniach, nowa seria Sedna oferuje niepowtarzalny styl i jest świetnym źródłem inspiracji, a także wspaniałym dodatkiem, podkreślającym modne wnętrze.





Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

Sedna Design & Elements to seria premium, oferująca produkty w szerokiej gamie kolorów i materiałów, które wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal oraz szkło.

Jesteśmy przekonani, że spodobają Ci się te piękne, realistyczne wykończenia osprzętu Sedna, zwłaszcza gdy poznasz ich przystępną cenę.

Nowa seria Sedna Design & Elements zagwarantuje Ci szeroki zakres produktów, dzięki czemu, poza pięknym wyglądem, dom stanie się bardziej komfortowy.

Znajdziesz w niej wszystko, aby stowrzyć swoje wyjątkowe wnętrze.

Styl
Odważny i wyrafinowany

Sedna Design & Elements to nowa seria innowacyjnych łączników i gniazd o wyrafinowanej estetyce i nowoczesnym wykończeniu, inspirowana różnorodnymi trendami wnętrz. Jej ponadczasowy kształt ramek w połączeniu z wysokiej jakości materiałami i teksturami, przypominającymi drewno, kamień, metal czy szkło, doda „błysku” wnętrzom i pozwoli wyrazić Twój styl.

Dzięki dwóm liniom do wyboru - Design i Elements, możesz dowolnie łączyć ze sobą ramki i mechanizmy, które odpowiadają Twojemu gustowi i preferencjom, niezależnie czy jest to styl industrialny, vintage, urban jungle czy glamour.



Sedna Design



Sedna Elements









Funkcje
Zaspokajające każdą potrzebę

Łączniki i gniazda, systemy sterowania roletami, termostaty, gniazda USB…
Nowa Sedna oferuje wszystkie nowoczesne funkcje, których potrzebujesz, aby zaspokoić swoje oczekiwania oraz zapewnić komfort i wygodę domownikom w każdym wieku.






Instalacja
Zaoszczędź czas i uzyskaj doskonałe wykończenie

Nowa seria Sedna Design & Elements wykracza poza doskonałą ergonomię, łatwość instalacji i użytkowania, niezawodność i jakość wykończenia. Została zaprojektowana z myślą o Twoich potrzebach i posiada takie funkcjonalności jak:

- ramki uniwersalne od pojedynczych do pięciokrotnych, które mogą być instalowane pionowo lub poziomo,
- wszystkie ramki Sedna Design i Sedna Elements mogą być instalowane w standardowych aplikacjach IP20, jak również tam, gdzie wymagany jest podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem wody i wilgoci (IP44),
- ramki są montowane z użyciem 8-punktowego systemu zatrzaskowego, aby zapewnić perfekcyjne dopasowanie do ściany,
- zachodzące na siebie ramki montażowe, które zapewniają idealne dopasowanie mechanizmów w przypadku instalowania ich w ramkach wielokrotnych.

Powyższe funkcjonalności, w połączeniu z najwyższą jakością produkcji i materiałów, bardzo szybko uczynią Sednę Design & Elements najlepszym wyborem do całego projektu instalacji elektrycznej.



Wybrane nowe funkcje:

❶ Zakładkowa ramka montażowa w celu łatwego dopasowania kilku elementów.

❷ Otwory na śruby, aby skompensować źle ustawione puszki w ścianie.

❸ Osiem punktów montażowych, dla prostego i niezawodnego mocowania ramek.

Sedna Design & Elements Dla poszukujących czegoś nowego

Niezależnie od tego, czy to kwestia gustu czy mody, lubimy mieszać style. W dzisiejszych domach często zestawiamy współczesność z elementami vintage, nie boimy się łączenia luksusowych przedmiotów z produktami z meblarskich sieciówek.


Jeśli także lubisz szukać nowości do wystroju wnętrza, które podkreślą Twój styl, poznaj łączniki i gniazda, odzwierciedlające najnowsze trendy.

Nieograniczone możliwości

Kiedy projektowaliśmy Sednę Design & Elements, jednym z naszych głównych celów było oddanie w Twoje ręce produktu, który da Ci nieograniczone możliwości łączenia ramek i mechanizmów o różnych teksturach, kolorach i wykończeniach.

Łączenie drewnianej ramki Sedna Elements z drewnianym klawiszem może wydawać się oczywiste, ale wyobraź sobie jak drewno zostanie podkreślone w połączeniu z czarnym antracytowym klawiszem Sedna Design lub ramka w kolorze czarnego szkła w połączeniu z białym łącznikiem.













Pożegnaj się z kurzem

Krawędzie ramek serii Sedna Design & Elements są zaokrąglone i zakrzywione w kierunku ściany. Taki kształt został specjalnie zaprojektowany po to, aby ramka nie zbierała kurzu. Z kolei błyszczący materiał został dobrany nie tylko ze względu na jego ładny wygląd, ale też jego właściwości antystatyczne.









Łącz dowolnie… nawet z ramkami wielokrotnymi!

Wszystkie ramki od jedno- do pięciokrotnych są dostępne we wszystkich wykończeniach i mogą być dowolnie łączone z każdym mechanizmem.







Sedna Design
Wyróżniający się styl

Nowoczesne, wyrafinowane wykończenia i cztery kolory Sedny Design zaprojektowano tak, aby pasowały do nowoczesnych wnętrz i stworzyły subtelny, przyjazny nastrój. Delikatne kontury są przyjemne w dotyku, a idealne wykończenie jedwabiście gładkie.



Biały



Beżowy



Srebrne aluminium



Antracytowy czarny



Stopień ochrony IP44

Wszystkie ramki Sedna Design & Elements mogą być instalowane również tam, gdzie wymagany jest podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem wody, jeśli zamontowane będą ze specjalnym mechanizmem o stopniu ochrony IP44.

Sedna Elements
Zrób wrażenie

Subtelne połączenie płaskich i zaokrąglonych kształtów nadaje serii Sedna Elements innowacyjny wygląd i styl.

Zaokrąglona forma wywołuje wrażenie, że łącznik nie styka się ze ścianą, lecz jakby unosi się przed nią z lekkością i gracją.

Wykończenia osprzętu Sedna Elements wyglądem i fakturą przypominają drewno, kamień, metal czy szkło.











Sedna Elements

Drewno

Jeśli chciałbyś, żeby Twoje wnętrze było ciepłe i przytulne, najlepszym meteriałem będzie drewno.

Stonowany kolor w połączeniu z widocznymi słojami drewna nadaje dzisjeszym wnętrzom głębokiego charakteru.



Brzoza/ Beż



Brzoza/ Antracytowy czarny



Wenge/ Biały



Wenge/ Srebrne aluminium



Sedna Elements
Kamień

Surowe, niewykończone materiały są obecne w różnorodnych trendach wnętrzarskich. Kamień i jego współczesny kuzyn – beton, zapewniają poczucie solidności i równowagi. Wykorzystując je w aranżacji wnętrza, dostrzeżesz w tych materiałach inny rodzaj piękna, a nawet lekkości.



Beton/ Antracytowy czarny



Łupek/ Srebrne aluminium



Sedna Elements
Szkło

Wykorzystując ramki ze szkła w pomieszczeniu, możesz uzyskać ciekawe efekty wizualne, dzięki jego właściwościom odbijania i przepuszczania światła. Pięknie błyszczące wykończenie, w kolorze białym lub czarnym, doda uroku do wystroju każdego wnętrza. Głębokie, dopracowane matowe wykończenie w odcieniu przydymionego szkła podkreśli natomiast elegancki charakter.



Szkło białe/ Biały



Szkło przydymione/
Srebrne aluminium



Szkło czarne/
Antracytowy czarny



Sedna Elements
Metal

Zastosowanie metalu jako dodatku niesamowicie potrafi wnieść zarówno energię, jak i klasę do wystroju wnętrza. Pokochasz glamourowe wykończenie w kolorze szczotkowanego złota. A preferującym bardziej dyskretny styl, niewątpliwie wpadnie w oko kolor szczotkowanego aluminium.



Szczotkowane złoto



Szczotkowane aluminium

Zakres oferty Sedna

Sedna Design


Biały


Beżowy


Srebrne aluminium


Antracytowy czarny

Sedna Elements

Drewno




Wenge




Brzoza

Metal




Szczotkowane aluminium



Szczotkowane złoto

Kamień




Beton




Łupek

Szkło



Szkło białe


Szkło przydymione


Szkło czarne





Sedna - pełen zakres opcji
Nie ma to jak w domu!

Funkcje serii Sedna, podobnie jak jej styl są zgodne z nowoczesnymi trendami! Sedna zapewnia wszystko, czego potrzebujesz - wyrafinowane oświetlenie, nieograniczoną łączność, bezpieczeństwo dzieci i oszczędność energii - teraz i w przyszłości.

Kontrola światła

Nieważne, czy wybierzesz prosty przycisk czy ściemniacz, oba są przeznaczone do wszystkich rodzajów oświetlenia, w tym LED. Czujnik ruchu pomaga zredukować wykorzystywaną energię elektryczną do niezbędnego minimum i czyni poruszanie się po domu nocą bezpieczniejszym.



Łącznik
1-biegunowy



Przycisk
z podświetleniem
i piktogramem



Przycisk z cięgnem



Ściemniacz
uniwersalny do LED



Czujnik ruchu 160°



Lampka nocna

Sterowanie żaluzjami

Łącznik żaluzjowy pozwoli Ci na łatwe otwieranie i zamykanie rolet, aby chronić dom przed słońcem i nieproszonymi gośćmi.



Łącznik żaluzjowy

Gniazda elektryczne

Wszystkie gniazda Sedna Design & Elements są bezpieczne, dzięki przesłonom torów prądowych uniemożliwiającym włożenie do gniazda przedmiotów innych niż wtyczka. Dostępne także w wersji o podwyższonej szczelności na wnikanie wody, ze stopniem ochrony IP44.



Gniazdo wtyczkowe 2P+PE z USB A+C 3A



Gniazdo wtyczkowe 2P+PE



Gniazdo 2P+PE z przesłonami IP44

Podwójne gniazda

Zaprojektowane, abyś mógł ograniczyć liczbę otworów w ścianach i nie musiał używać wielu pojedynczych gniazd. Gniazda podwójne mają szerokie zastosowanie również w przypadku renowacji istniejącej instalacji.



Gniazdo podwójne z przesłonami schuko



Gniazdo podwójne 2P+PE z przesłonami, do systemu ramkowego

Gniazda specjalne



Gniazdo ekwipotencjalne

Multimedia

Seria Sedna obejmuje wszystkie gniazda multimedialne potrzebne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych: gniazda RJ45 do instalacji komputerowych, gniazdo HDMI dla telewizji HD i sprzętu AV oraz gniazdo USB do bezpośredniego ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych.



Gniazdo 2 x głośnikowe



Płytka centralna z wkładem HDMI



Repeater wifi

Gniazda USB

Gniazdo ładowania USB z podstawką na telefon to świetny, praktyczny sposób, aby nie kłaść telefonów na podłodze podczas ładowania, gdzie mogą zostać uszkodzone.



Gniazdo ładowania USB A+A 2,1A



Gniazdo 2P+PE z gniazdem ładowania USB A+C 3A



Gniazdo szybkiego ładowania Power Delivery (45W) z podstawką

Kontrola temperatury

Termostat Sedny utrzymuje stałą, komfortową temperaturę w całym domu i pomaga zredukować zużycie energii poprzez włączanie ogrzewania tylko, gdy zajdzie taka potrzeba.



Regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem



Regulator temperatury z czujnikiem do ogrzewania podłogowego

Budynki komercyjne

Łącznik hotelowy może być stosowany jako główny łącznik w pokoju albo wyłącznik energooszczędny, który wyłącza oświetlenie w całym pokoju, gdy nikogo w nim nie ma.



Łącznik hotelowy elektroniczny (8A)



Łącznik hotelowy 10AX



Łatwa instalacja, dzięki której oszczędzisz mnóstwo czasu


Mechanizmy Sedna Design & Elements – zaprojektowane, aby zaspokajać Twoje potrzeby

W Schneider Electric wsłuchujemy się w to, co masz do powiedzenia, rozumiemy Twoje potrzeby. Nowa ulepszona Sedna jest łatwa do podłączenia, zainstalowania i użytkowania! Instalacja nigdy nie była tak szybka, łatwa i wygodna.

Nowe funkcje

Jedna uniwersalna ramka do instalacji poziomej i pionowej

Dzięki w pełni symetrycznej konstrukcji, ta sama ramka może być zamontowana poziomo i pionowo.




Dopasowanie do ściany

Ramka będzie idealnie przylegać do ściany, nawet jeśli puszka nie jest z nią idealnie zlicowana.



Zakładkowa ramka montażowa

Dwa wycięcia z każdej strony ramki sprawiają, że bez trudu dopasujesz do siebie kilka elementów.






Koniec z kurzem

Kształt krawędzi ramek zaprojektowano tak, aby nie osadzał się na nich kurz.


Otwory na wkręty


4 otwory umożliwiają obrót płytki w każdym kierunku, aby skompensować krzywo zamontowane puszki w ścianie.



8 punktów montażowych

Montaż ramki jest bardzo prosty, dzięki solidnemu 8-punktowemu systemowi zatrzasków.






Nowe funkcje


Więcej miejsca na okablowanie

Kompaktowa konstrukcja i niski profil (24 mm) sprawiają, że łączniki Sedna Design & Elements są proste do podłączenia i montażu w puszce instalacyjnej.



Idealne wyrównanie


W nowym projekcie mechanizmu zadbaliśmy, by pazurki wysuwały się prosto i równo, dla idealnego dopasowania do puszek ściennych podczas montażu.



Gniazda


Zaciski bezgwintowe

Montaż mechanizmów Sedna jest prosty, szybki i bezpieczny. Zaciski bezgwintowe pozwalają na szybkie i niezawodne przyłączenie kabli.




Przyciski do zwalniania przewodów

Przyciski zwalniające są łatwo dostępne i duże, aby bezproblemowo je wcisnąć. Ulepszony mechanizm zapewnia jeszcze płynniejsze zwalnianie.



Pazurki



Pazurki montażowe


Pazurki chowają się w korpusie mechanizmu, aby nie zahaczały w czasie montażu o puszkę lub przewody i nie powodowały uszkodzenia.



Funkcja samopowrotu


Funkcja samopowrotu pazurków podczas ich luzowania sprawia, że ich dopasowanie do przestrzeni puszki staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Łączniki i przyciski




Stożkowe wejścia do zacisków

Stożkowe wejścia ułatwiają wprowadzenie przewodów do zacisków.




Schemat połączeń

Schemat połączeń jest widoczny na korpusie łączników i przycisków. Dzięki temu typ urządzenia i możliwe rodzaje połączeń są wyraźnie widoczne. Korpusy łączników posiadają ponadto specjalny znak „ON”, informujący w jakim położeniu klawisza styk jest zamknięty.



Wygodne testowanie

Punkty kontrolne umożliwiają dostęp do styków od frontu oraz wygodne testowanie działania lub wykonanie pomiaru, bez konieczności demontażu mechanizmu.




Moduły LED

Teraz możesz dodać jeden z trzech różnych modułów LED do nowego łącznika lub przycisku Sedna bez konieczności wyjmowania mechanizmu.

- czerwona lampka LED sygnalizująca załączenie,
- niebieskie podświetlenie LED, ułatwiające lokalizację łącznika przy zgaszonym świetle,
- niebieskie podświetlenie LED do łącznika hotelowego.

Stopień ochrony IP44

Wszystkie ramki Sedna Design & Elements Elements mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest podwyższony stopień ochrony przed wnikaniem wody, jeśli zamontowane będą ze specjalnym mechanizmem o stopniu ochrony IP44. Mechanizmy te posiadają specjalną uszczelkę membranową, chroniącą mechanizm przed wodą i wilgocią.



Sedna Design & Elements

Oferta

Łączniki




Łącznik 1-biegunowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111101**
beżowy	**SDD112101**
srebrne aluminium	**SDD113101**
antracytowy czarny	**SDD114101**




Łącznik 2-biegunowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111102**
beżowy	**SDD112102**
srebrne aluminium	**SDD113102**
antracytowy czarny	**SDD114102**




Łącznik świecznikowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111105**
beżowy	**SDD112105**
srebrne aluminium	**SDD113105**
antracytowy czarny	**SDD114105**




Łącznik schodowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111106**
beżowy	**SDD112106**
srebrne aluminium	**SDD113106**
antracytowy czarny	**SDD114106**



Łącznik krzyżowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111107**
beżowy	**SDD112107**
srebrne aluminium	**SDD113107**
antracytowy czarny	**SDD114107**


Maksymalne obciążenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

Łączniki 10AX - 250V AC	100W
Łączniki 16AX - 250V AC	200W

Łączniki




Łącznik podwójny schodowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111108**
beżowy	**SDD112108**
srebrne aluminium	**SDD113108**
antracytowy czarny	**SDD114108**




Łącznik 2-biegunowy
16 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111162**
beżowy	**SDD112162**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**



Łącznik schodowy
16 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111166**
beżowy	**SDD112166**
srebrne aluminium	**SDD113166**
antracytowy czarny	**SDD114166**

Maksymalne obciążenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

Łączniki 10AX - 250V AC	100W
Łączniki 16AX - 250V AC	200W

Life Is On Schneider Electric


Łączniki
IP44




Łącznik 1-biegunowy IP44
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211101**
beżowy	**SDD212101**
srebrne aluminium	**SDD213101**
antracytowy czarny	**SDD214101**




Łącznik 2-biegunowy IP44
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211102**
beżowy	**SDD212102**
srebrne aluminium	**SDD213102**
antracytowy czarny	**SDD214102**




Łącznik świecznikowy IP44
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211105**
beżowy	**SDD212105**
srebrne aluminium	**SDD213105**
antracytowy czarny	**SDD214105**




Łącznik schodowy IP44
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211106**
beżowy	**SDD212106**
srebrne aluminium	**SDD213106**
antracytowy czarny	**SDD214106**



Łącznik krzyżowy IP44
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211107**
beżowy	**–**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**


Maksymalne obciążenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

Łączniki 10AX - 250V AC	100W
Łączniki 16AX - 250V AC	200W

Łączniki
z podświetleniem



Łącznik 1-biegunowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111101L**
beżowy	**SDD112101L**
srebrne aluminium	**SDD113101L**
antracytowy czarny	**SDD114101L**




Łącznik świecznikowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111105L**
beżowy	**SDD112105L**
srebrne aluminium	**SDD113105L**
antracytowy czarny	**SDD114105L**




Łącznik schodowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111106L**
beżowy	**SDD112106L**
srebrne aluminium	**SDD113106L**
antracytowy czarny	**SDD114106L**



Łącznik krzyżowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111107L**
beżowy	**SDD112107L**
srebrne aluminium	**SDD113107L**
antracytowy czarny	**SDD114107L**

Maksymalne obciążenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

Łączniki 10AX - 250V AC	100W
Łączniki 16AX - 250V AC	200W


Life Is On Schneider Electric

Łączniki
z sygnalizacją załączenia



Łącznik 1-biegunowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Czerwone podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest włączone (ON).




biały	**SDD111101N**
beżowy	**SDD112101N**
srebrne aluminium	**SDD113101N**
antracytowy czarny	**SDD114101N**



Łącznik 2-biegunowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Czerwone podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest włączone (ON).




biały	**SDD111102N**
beżowy	**SDD112102N**
srebrne aluminium	–
antracytowy czarny	–



Łącznik schodowy
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Czerwone podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest włączone (ON).




biały	**SDD111106N**
beżowy	**SDD112106N**
srebrne aluminium	–
antracytowy czarny	–



Łącznik schodowy
16 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).




biały	**SDD111166L**
beżowy	**SDD112166L**
srebrne aluminium	**SDD113166L**
antracytowy czarny	**SDD114166L**



Łącznik 2-biegunowy
16 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Czerwone podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest włączone (ON).



biały	**SDD111162N**
beżowy	**SDD112162N**
srebrne aluminium	–
antracytowy czarny	–


Maksymalne obciążenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

Łączniki 10AX - 250V AC	100W
Łączniki 16AX - 250V AC	200W

Przyciski




Przycisk 1-biegunowy
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111111**
beżowy	**SDD112111**
srebrne aluminium	**SDD113111**
antracytowy czarny	**SDD114111**




Przycisk schodowy
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111116**
beżowy	**SDD112116**
srebrne aluminium	**SDD113116**
antracytowy czarny	**SDD114116**




Przycisk podwójny
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111118**
beżowy	**SDD112118**
srebrne aluminium	**SDD113118**
antracytowy czarny	**SDD114118**




Przycisk „dzwonek”
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111131**
beżowy	**SDD112131**
srebrne aluminium	**SDD113131**
antracytowy czarny	**SDD114131**



Przycisk „światło”
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe




biały	**SDD111132**
beżowy	**SDD112132**
srebrne aluminium	**SDD113132**
antracytowy czarny	**SDD114132**

Life Is On Schneider Electric

Przyciski
z podświetleniem




Przycisk 1-biegunowy
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111111L**
beżowy	**SDD112111L**
srebrne aluminium	**SDD113111L**
antracytowy czarny	**SDD114111L**




Przycisk schodowy
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111116L**
beżowy	**SDD112116L**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**




Przycisk „dzwonek”
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111131L**
beżowy	**SDD112131L**
srebrne aluminium	**SDD113131L**
antracytowy czarny	**SDD114131L**




Przycisk „światło”
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).



biały	**SDD111132L**
beżowy	**SDD112132L**
srebrne aluminium	**SDD113132L**
antracytowy czarny	**SDD114132L**



Przycisk z etykietą
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).




biały	**SDD111133L**
beżowy	**SDD112133L**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**

Przyciski
z podświetleniem



Przycisk z etykietą
10 A – 12 V AC
Zaciski bezgwintowe
Niebieskie podświetlenie załącza się, gdy zasilanie jest wyłączone (OFF).




biały	**SDD111143L**
beżowy	**SDD112143L**
srebrne aluminium	**SDD113143L**
antracytowy czarny	**SDD114143L**

Przyciski IP44




Przycisk „dzwonek”
IP44 10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211131**
beżowy	**SDD212131**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**



Przycisk „światło”
IP44 10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD211132**
beżowy	**SDD212132**
srebrne aluminium	**SDD213132**
antracytowy czarny	**SDD214132**

Life Is On Schneider Electric

Łączniki i przyciski specjalne
Sterowanie roletami



Łączniki żaluzjowe
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe




biały	**SDD111104**
beżowy	**SDD112104**
srebrne aluminium	**SDD113104**
antracytowy czarny	**SDD114104**

Właściwości:

- Łączniki 10 AX - 250 V AC: 100W
- Maksymalne obciążenie lamp samostatecznikowych (LED, CFL itp.):




Przyciski żaluzjowe
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111114**
beżowy	**SDD112114**
srebrne aluminium	**SDD113114**
antracytowy czarny	**SDD114114**




Łączniki czasowe 10 AX - 250 AC



Łączniki czasowe
10 AX – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

Zaprojektowane do włączania obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych lub pojemnościowych o ustalonej porze.

biały	**SDD111508**
beżowy	**SDD112508**
srebrne aluminium	**SDD113508**
antracytowy czarny	**SDD114508**

Maksymalne obciążenie			
Lampa LED 230 V			200 W
Żarówka 230 V			2200 W
Lampa halogenowa 230 V			2000 W
Żarówki halogenowe niskiego napięcia 12V	transformator elektroniczny		1050 VA
	transformator ferromagnetyczny		500 VA
Świetlówki kompaktowe			200 W
Silnik (jednofazowy) 230 V			1000 VA


Właściwości:

- Zakres opóźnienia czasowego: od 5 minut do 8 godzin
- Wbudowana dioda LED
- Połączenie 3-przewodowe (wymagany przewód neutralny)

Łączniki i przyciski specjalne
Łączniki hotelowe



Łączniki hotelowe
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe




biały	**SDD111121**
beżowy	**SDD112121**
srebrne aluminium	**SDD113121**
antracytowy czarny	**SDD114121**

Właściwości:




- Wymiary karty maks. 54 x 86 x 0,85 mm
- Pionowe ustawienie karty



Łączniki hotelowe elektroniczne
8 A – 250 V AC
Zaciski śrubowe



biały	**SDD111121E**
beżowy	**SDD112121E**
srebrne aluminium	**SDD113121E**
antracytowy czarny	**SDD114121E**

Maksymalne obciążenie			
Lampa LED 230 V			100 W
Żarówka 230 V			1470 W
Lampa halogenowa 230 V			1470 W
Żarówki halogenowe niskiego napięcia 12V	transformator elektroniczny		1000 VA
	transformator ferromagnetyczny		1000 VA
Świetlówki	statecznik ferromagnetyczny		1000 W
Świetlówki kompaktowe			1000 W
Silnik (jednofazowy) 230 V			600 VA


Właściwości:

- Wymiary karty max. 54 x 86 x 0,85 mm
- Pionowe ustawienie karty
- Migająca dioda LED informuje o działaniu opóźnienia rołączenia
- Nocna lampa lokalizacyjna (kolor bursztynowy)

Przyciski z cięgnem



Przyciski z cięgnem
10 A – 250 V AC
Zaciski bezgwintowe



biały	**SDD111122**
beżowy	**SDD112122**
srebrne aluminium	**SDD113122**
antracytowy czarny	**SDD114122**

Właściwości:

- Długość cięgna: 2 m ± 5 cm

Ściemniacze obrotowe



Ściemniacze obrotowe RC(1)
370 W – 230 V AC
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111501**
beżowy	**SDD112501**
srebrne aluminium	**SDD113501**
antracytowy czarny	**SDD114501**

Maksymalne obciążenie		**Bez przewodu N**	**Z przewodem N**
Lampa LED 230 V		3...200 W (maks. 1,3 A)	0...200 W (maks. 1,3 A)
Żarówka 230 V		3...370 W	0...370 W
Lampa halogenowa 230 V		3...370 W	0...370 W
Żarówki halogenowe niskiego napięcia 12V	ściemnialny transformator elektroniczny	3...370 W	0...370 W

Właściwości:

- Funkcja pamięci ustawień jasności
- Ustawienia progu minimalnej jasności
- Możliwość podłączenia z przewodem neutralnym lub bez (podłączenie 2 lub 3 przewodowe)
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarciem

(1) RC = obciążenia rezystancyjne i pojemnościowe.



Ściemniacze uniwersalne RC/RL(2) **do LED**
200 W – 230 V AC
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111502**
beżowy	**SDD112502**
srebrne aluminium	**SDD113502**
antracytowy czarny	**SDD114502**

Maksymalne obciążenie		
Lampa LED 230 V		RC: 5...100 W RL : 5...20 W
Żarówka 230 V		5...200 W
Lampa halogenowa 230 V		5...150 W
Żarówki halogenowe niskiego napięcia 12V	ściemnialny transformator elektroniczny	5...150 VA
	ściemnialny transformator ferromagnetyczny	5...150 VA

Właściwości:

- Automatyczne wykrywanie obciążenia
- Zdalne sterowanie za pomocą nieograniczonej liczby dodatkowych przycisków
- Funkcja pamięci ustawień jasności
- Ustawienia minimalnej i maksymalnej jasności
- Podłączenie 2 przewodowe (bez przewodu neutralnego)
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarciem

(1) RC / RL = obciążenia rezystancyjne i pojemnościowe lub obciążenia rezystancyjne i indukcyjne.

Czujniki ruchu


Zestaw części do ściemniacza



Części zapasowe
do ściemniaczy obrotowych

biały	**SDD111503**
beżowy	**SDD112503**
srebrne aluminium	**SDD113503**
antracytowy czarny	**SDD114503**



Czujniki ruchu



Czujniki ruchu z przyciskiem
10 AX – 230 V AC
Zaciski śrubowe

Zaprojektowany do wykrywania ruchomych źródeł ciepła (np. osób) i włączania obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych lub pojemnościowych na określony czas.


biały	**SDD111504**
beżowy	**SDD112504**
srebrne aluminium	**SDD113504**
antracytowy czarny	**SDD114504**

Maksymalne obciążenie			
Lampa LED 230 V			200 W
Żarówka 230 V			2200 W
Lampa halogenowa 230 V			2000 W
Żarówki halogenowe niskiego napięcia 12V	transformator elektroniczny		1050 VA
	transformator ferromagnetyczny		500 VA
Świetlówki kompaktowe			200 W
Silnik (jednofazowy) 230 V			1000 VA

Właściwości:

- Zakres detekcji: 160 °
- Obszar wykrywania ruchu: 8 m z przodu, 8 m z boku
- Działanie automatyczne
- Zdalne sterowanie za pomocą innych czujników ruchu lub nieograniczonej liczby dodatkowych przycisków
- Wbudowany łącznik do sterowania manualnego
- Opcja czujników nadrzędnych/podrzędnych: połączenie aż do trzech czujników ruchu, z jednym jako nadrzędnym i dwoma podrzędnymi
- Zakres poziomu jasności: od 50 do 500 luksów (ustawienie domyślne 50 luksów)
- Zakres czasu opóźnienia: 1 sekunda do 30 minut (ustawienie domyślne 5 minut)
- Podłączenie 3 przewodowe (z przewodem neutralnym)

Regulatory temperatury




Regulatory temperatury
16 A - 230 V AC
Zaciski śrubowe

Zaprojektowany do kontrolowania temperatury w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, takich jak mieszkania, szkoły, warsztaty itp. Wewnętrzny czujnik temperatury umieszczony pod płytą centralną monitoruje temperaturę w pomieszczeniu.

biały	**SDD111506**
beżowy	**SDD112506**
srebrne aluminium	**SDD113506**
antracytowy czarny	**SDD114506**

Właściwości:

- Przeznaczony do grzejników elektrycznych, takich jak kaloryfery i grzejniki sufitowe
- Wbudowany włącznik / wyłącznik i wbudowany czujnik temperatury
- Funkcja wyłączania nocnego – obniżenie temperatury o 4 °C i oszczędzanie energii. Może być aktywowana za pomocą zewnętrznego sterowania 230 V poprzez łącznik, łącznik zegarowy, czujnik ruchu itp.
- Maksymalne obciążenie 3600 W (16 A, 230 V, cos φ = 1)
- Funkcja wyłączania nocnego T -4 °C
- Temperatura pracy -10 °C ... + 30 °C
- Zakres regulacji temperatury +5 °C ... +30 °C
- Dokładność sterowania do 1 °C
- Zgodny z normą EN 60730-2-9



Regulatory do ogrzewania podłogowego
16 A – 230 V AC
Zaciski śrubowe


Zaprojektowany do kontroli temperatury elektrycznego ogrzewania podłogowego. Czujnik temperatury monitoruje temperaturę podłogi za pomocą zamontowanej w podłodze sondy NTC.

biały	**SDD111507**
beżowy	**SDD112507**
srebrne aluminium	**SDD113507**
antracytowy czarny	**SDD114507**

Właściwości:


- Przeznaczony do kabli ogrzewania podłogowego
- Wbudowany włącznik / wyłącznik
- Dostarczany z zewnętrznym czujnikiem temperatury 4,0 m (czujnik podłogowy NTC 10 kΩ @ 25 °C)
- Funkcja wyłączania nocnego – obniżenie temperatury o 4 °C i oszczędzanie energii. Może być aktywowana za pomocą zewnętrznego sterowania 230 V za pomocą łącznika, przełącznika zegara, czujnika ruchu itp.
- Maksymalne obciążenie 3600 W (16 A, 230 V, cos φ = 1)
- Czujnik zewnętrzny NTC 10 kW @ 25 °C
- Funkcja wyłączania nocnego T -4 °C
- Temperatura pracy -10 °C ... + 30 °C
- Zakres regulacji temperatury +5 °C ... +50 °C
- Dokładność sterowania 1 °C
- Zgodny z normą EN 60730-2-9

Gniazda zasilające



Schuko
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111025**
beżowy	**SDD112025**
srebrne aluminium	**SDD113025**
antracytowy czarny	**SDD114025**
czerwony	**–**



Schuko z przesłonami
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111021**
beżowy	**SDD112021**
srebrne aluminium	**SDD113021**
antracytowy czarny	**SDD114021**
czerwony	**SDD115021**



Schuko z przesłonami i klapką IP44
16 A 250 V AC
IP44
Zaciski śrubowe

biały	**SDD211023**
beżowy	**SDD212023**
srebrne aluminium	**SDD213023**
antracytowy czarny	**SDD214023**
czerwony	**–**



Schuko podwójne z przesłonami
16 A 250 V AC
IP20 i IP44
Zaciski bezgwintowe

biały	**SDD311221**
beżowy	**SDD312221**
srebrne aluminium	**SDD313221**
antracytowy czarny	**SDD314221**

Gniazda zasilające



2P+PE z przesłonami
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111011**
beżowy	**SDD112011**
srebrne aluminium	**SDD113011**
antracytowy czarny	**SDD114011**
czerwony	**SDD115011**



2P+PE z przesłonami i klapką IP44
16 A 250 V AC
IP44
Zaciski śrubowe

biały	**SDD211013**
beżowy	**SDD212013**
srebrne aluminium	**SDD213013**
antracytowy czarny	**SDD214013**



2P+PE z przesłonami
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski bezgwintowe

biały	**SDD111012**
beżowy	**SDD112012**
srebrne aluminium	**SDD113012**
antracytowy czarny	**SDD114012**



2P+PE z przesłonami i klapką IP44
16 A 250 V AC
IP44
Zaciski bezgwintowe

biały	**SDD211014**
beżowy	**SDD212014**
srebrne aluminium	**SDD213014**
antracytowy czarny	**SDD214014**

Gniazda zasilające




2P+PE podwójne z przesłonami, (tylko do ramek Sedna Design)
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111275**
beżowy	**SDD112275**
srebrne aluminium	**SDD113275**
antracytowy czarny	**SDD114275**



2P+PE podwójne z przesłonami, (tylko do ramek Sedna Elements)
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111271**
beżowy	**–**
srebrne aluminium	**SDD113271**
antracytowy czarny	**SDD114271**



2P
16 A 250 V AC
IP20
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111035**
beżowy	**SDD112035**
srebrne aluminium	**SDD113035**
antracytowy czarny	**SDD114035**

Gniazda ładowania USB



2P+PE z przesłonami i gniazdem ładowania USB A+C 3A
16 A 250 V AC
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111072**
beżowy	**SDD112072**
srebrne aluminium	**SDD113072**
antracytowy czarny	**SDD114072**



Schuko z przesłonami i gniazdem ładowania USB A+A 2,4 A
16 A 250 V AC
Zaciski bezgwintowe

biały	**SDD111052**
beżowy	**SDD112052**
srebrne aluminium	**SDD113052**
antracytowy czarny	**SDD114052**

Właściwości:

- Nominalne napięcie wejściowe: 220–250 V AC
- Napięcie wyjściowe USB: 5 V DC
- Nominalny prąd wyjściowy: 1 x 2,4 A lub 2 x 1,2 A (dla 2 wyjść)

Gniazda ładowania USB



Podwójne gniazdo ładowania USB typ A + A
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111401**
beżowy	**SDD112401**
srebrne aluminium	**SDD113401**
antracytowy czarny	**SDD114401**



Podwójne gniazdo ładowania USB typ A + C
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111402**
beżowy	**SDD112402**
srebrne aluminium	**SDD113402**
antracytowy czarny	**SDD114402**

Właściwości:

- Nominalne napięcie wejściowe: 100–240 V AC
- Napięcie wyjściowe USB: 5 V DC
- Nominalny prąd wyjściowy dla ładowarek USB typu A + A SDDxxx401: 1 x 2,1 A lub 2 x 1,05 A (dla 2 wyjść)
- Nominalny prąd wyjściowy dla ładowarek USB typu A + C SDDxxx402: 1 x 2,4 A lub 2 x 1,2 A (dla 2 wyjść)




Podwójne gniazdo ładowania USB typ A + C (45W)
Power Delivery 3.0
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111404**
beżowy	**SDD112404**
srebrne aluminium	**SDD113404**
antracytowy czarny	**SDD114404**

Właściwości:

- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240V AC 50/60HZ, 1A
- Napięcie wyjściowe USB: 5 V DC 3,0 A 15,0 W
  9 V DC 3,0 A 27,0 W
  12 V DC 3,0 A 36,0 W
  15 V DC 3,0 A 45,0 W
  20 V DC 2,25 A 45,0 W
- Napięcie wyjściowe USB (typ A): 5V DC 1,5A 7,5W
- Protokół: PD 3.0 z pps
- Maks. moc wyjściowa: 52,5W (A+C)

Gniazda ekwipotencjalne




Gniazdo ekwipotencjalne
16 A – 250 V AC
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111061**

Właściwości:


- Stosowane w placówkach medycznych.

Gniazda komputerowe i telefoniczne




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 5e UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111451**
beżowy	**SDD112451**
srebrne aluminium	**SDD113451**
antracytowy czarny	**SDD114451**




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 5e STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111451S**
beżowy	**SDD112451S**
srebrne aluminium	**SDD113451S**
antracytowy czarny	**SDD114451S**



Podwójne komputerowe RJ45 kat. 5e UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111452**
beżowy	**SDD112452**
srebrne aluminium	**SDD113452**
antracytowy czarny	**SDD114452**




Podwójne komputerowe RJ45 kat. 5e STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111452S**
beżowy	**SDD112452S**
srebrne aluminium	**SDD113452S**
antracytowy czarny	**SDD114452S**

UTP – skrętka nieekranowana
STP – skrętka ekranowana siatką


Life Is On Schneider Electric

Gniazda komputerowe i telefoniczne




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 6 UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111461**
beżowy	**SDD112461**
srebrne aluminium	**SDD113461**
antracytowy czarny	**SDD114461**




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 6 STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111461S**
beżowy	**SDD112461S**
srebrne aluminium	**SDD113461S**
antracytowy czarny	**SDD114461S**



Podwójne komputerowe RJ45 kat. 6 UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111462**
beżowy	**SDD112462**
srebrne aluminium	**SDD113462**
antracytowy czarny	**SDD114462**




Podwójne komputerowe RJ45 kat. 6 STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111462S**
beżowy	**SDD112462S**
srebrne aluminium	**SDD113462S**
antracytowy czarny	**SDD114462S**


UTP – skrętka nieekranowana
STP – skrętka ekranowana siatką

Gniazda komputerowe i telefoniczne




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 6A UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111466**
beżowy	**SDD112466**
srebrne aluminium	**SDD113466**
antracytowy czarny	**SDD114466**




Pojedyncze komputerowe RJ45 kat. 6A STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111466S**
beżowy	**SDD112466S**
srebrne aluminium	**SDD113466S**
antracytowy czarny	**SDD114466S**



Podwójne komputerowe RJ45 kat. 6A UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111467**
beżowy	**SDD112467**
srebrne aluminium	**SDD113467**
antracytowy czarny	**SDD114467**



Podwójne komputerowe RJ45 kat. 6A STP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111467S**
beżowy	**SDD112467S**
srebrne aluminium	**SDD113467S**
antracytowy czarny	**SDD114467S**

UTP – skrętka nieekranowana
STP – skrętka ekranowana siatką


Life Is On Schneider Electric

Gniazda komputerowe i telefoniczne




Pojedyncze telefoniczne RJ11
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111491**
beżowy	**SDD112491**
srebrne aluminium	**SDD113491**
antracytowy czarny	**SDD114491**




Podwójne telefoniczne RJ11
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111492**
beżowy	**SDD112492**
srebrne aluminium	**SDD113492**
antracytowy czarny	**SDD114492**




Komputerowo – telefoniczne
RJ45 + RJ11 kat. 5e UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111458**
beżowy	**SDD112458**
srebrne aluminium	**SDD113458**
antracytowy czarny	**SDD114458**



Komputerowo – telefoniczne
RJ45 + RJ11 kat. 6 UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111468**
beżowy	**SDD112468**
srebrne aluminium	**SDD113468**
antracytowy czarny	**SDD114468**




Komputerowo – telewizyjne
TV + RJ45 kat. 6 UTP
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111469T**
beżowy	**SDD112469T**
srebrne aluminium	**SDD113469T**
antracytowy czarny	**SDD114469T**


UTP – skrętka nieekranowana

Płytki centralne




Płytki centralne do wkładów RJ45 Nexans, Krone*

biały	**SDD111441C**
beżowy	**SDD112441C**
srebrne aluminium	**SDD113441C**
antracytowy czarny	**SDD114441C**




Płytki centralne do wkładów RJ45 AMP*

biały	**SDD111442C**
beżowy	**SDD112442C**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**




Płytki centralne do wkładów RJ45 Systimax, RDM*

biały	**SDD111443C**
beżowy	**SDD112443C**
srebrne aluminium	**–**
antracytowy czarny	**–**




Płytki centralne do wkładów RJ45 AMP, Molex*

biały	**SDD111444C**
beżowy	**SDD112444C**
srebrne aluminium	**SDD113444C**
antracytowy czarny	**SDD114444C**



Płytki centralne do pojedynczych złączy keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)

biały	**SDD111421**
beżowy	**SDD112421**
srebrne aluminium	**SDD113421**
antracytowy czarny	**SDD114421**



Adaptery do płytek centralnych typu keystone

Adapter do kabla HDMI	**MTN4583-0001**
Adapter do kabla USB 2.0	**MTN4581-0001**
Adapter do kabla USB 3.0	**MTN4582-0001**
Adapter do kabli koncentrycznych BNC-F	**MTN4586-0001**

* szczegółowy wykaz kompatybilnych wkładów RJ45 znajduje się na stronie 88.

Gniazda antenowe



TV
Przelotowe 7 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111474**
beżowy	**SDD112474**
srebrne aluminium	**SDD113474**
antracytowy czarny	**SDD114474**




TV
Przelotowe 10 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111478**
beżowy	**SDD112478**
srebrne aluminium	**SDD113478**
antracytowy czarny	**SDD114478**




TV
Końcowe 4 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111471**
beżowy	**SDD112471**
srebrne aluminium	**SDD113471**
antracytowy czarny	**SDD114471**




TV/R
Przelotowe 7 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111474R**
beżowy	**SDD112474R**
srebrne aluminium	**SDD113474R**
antracytowy czarny	**SDD114474R**



TV/R
Przelotowe 10 dB
Zaciski śrubowe


biały	**SDD111478R**
beżowy	**SDD112478R**
srebrne aluminium	**SDD113478R**
antracytowy czarny	**SDD114478R**



TV/R
Końcowe 4 dB
Zaciski śrubowe


biały	**SDD111471R**
beżowy	**SDD112471R**
srebrne aluminium	**SDD113471R**
antracytowy czarny	**SDD114471R**

Gniazda antenowe




TV/SAT
Przelotowe 7 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111474S**
beżowy	**SDD112474S**
srebrne aluminium	**SDD113474S**
antracytowy czarny	**SDD114474S**




TV/SAT
Przelotowe 10 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111478S**
beżowy	**SDD112478S**
srebrne aluminium	**SDD113478S**
antracytowy czarny	**SDD114478S**




TV/SAT
Końcowe 4 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111471S**
beżowy	**SDD112471S**
srebrne aluminium	**SDD113471S**
antracytowy czarny	**SDD114471S**




TV/R/SAT
Przelotowe 7 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111484**
beżowy	**SDD112484**
srebrne aluminium	**SDD113484**
antracytowy czarny	**SDD114484**



TV/R/SAT
Przelotowe 10 dB
Zaciski śrubowe


biały	**SDD111488**
beżowy	**SDD112488**
srebrne aluminium	**SDD113488**
antracytowy czarny	**SDD114488**



TV/R/SAT
Końcowe 4 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111481**
beżowy	**SDD112481**
srebrne aluminium	**SDD113481**
antracytowy czarny	**SDD114481**


Gniazda antenowe



TV/SAT/SAT
Indywidualne 2 dB
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111481S**
beżowy	**SDD112481S**
srebrne aluminium	**SDD113481S**
antracytowy czarny	**SDD114481S**

Gniazda komputerowo-telewizyjne



TV + RJ45
Kat. 6 (UTP)
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111469T**
beżowy	**SDD112469T**
srebrne aluminium	**SDD113469T**
antracytowy czarny	**SDD114469T**

UTP – skrętka nieekranowana

Gniazda głośnikowe




Podwójne
Zaciski śrubowe

biały	**SDD111411**
beżowy	**SDD112411**
srebrne aluminium	**SDD113411**
antracytowy czarny	**SDD114411**

Radio





Radio DAB+ z Bluetooth

Zestaw odbiornika radiowego DAB+, FM z funkcją głośnika Bluetooth V4.1 umożliwiającą odbiór muzyki odtwarzanej np. z telefonu lub tabletu. Sterowanie odbiornikiem odbywa się za pomocą panelu dotykowego. Pamięć odbiornika pozwala na zaprogramowanie 20 stacji DAB+ i 20 stacji FM. Możliwość ustawienia 2 alarmów i automatycznego wyłączenia, a także rozszerzenia o dodatkowy głośnik MTN4381-0303.

■ czarny	**MTN4375-0303**

Głośnik dodatkowy do Radia DAB+

■ czarny	**MTN4381-0303**

Uwaga: radio DAB+ odtwarza dźwięk w systemie monofonicznym, także wtedy gdy podłączone są do niego 2 głośniki.

Akcesoria



Wypusty kablowe
25 A -250 V AC

biały	**SDD111903**
beżowy	**SDD112903**
srebrne aluminium	**SDD113903**
antracytowy czarny	**SDD114903**



Zaślepka podwójna

biały	**SDD111904**
beżowy	**SDD112904**
srebrne aluminium	**SDD113904**
antracytowy czarny	**SDD114904**




Moduł LED do łączników jednobiegunowych z podświetleniem	**SDN14L0121**
Moduł LED do łączników schodowych z podświetleniem	**SDN15L0121**
Moduł LED do łączników z sygnalizacją załączenia	**SDN04L0121**
Moduł LED 12 V do przycisków z podświetleniem	**SDN17L0121**
Moduł LED do łącznika hotelowego	**SDN19L0121**



Lampka nocna
3 W – 250 V AC
dostarczana z żarówką w kolorze pomarańczowym E10


przezroczysta	**SDD111906**



Sprężynki,
zestaw 10 szt.
Dostarczane wraz z narzędziem montażowym. Pozwalają przekształcić łącznik w przycisk.

S520299

Akcesoria



Adaptery do mechanizmów New Unica

biały	**SDD111907**

Tabela zgodności:	
Gniazdo ładowania USB A+C 2,4A	**NU301818**
Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5 UTP	**NU341118**
Gniazdo komputerowe RJ45 kat.6 STP	**NU341718**
Gniazdo ładowania USB 2,0A	**NU341818**
Gniazdo telewizyjne	**NU346218**
Czujnik ruchu z łącznikiem 10A	**NU352518**
Count-down timer 10 A	**NU353518**
Repeater Wifi	**NU360518**
Zaślepka RJ45 Keystone/Systimax	**NU946118**

Przykładowe konfiguracje



Czujnik ruchu

NU352518
(New Unica)
+ SDD111907
+ SDD311801



Łącznik czasowy

NU353518
(New Unica)
+ SDD111907
+ SDD311801



WiFi repeater

NU360518
(New Unica)
+ SDD111907
+ SDD311801

Ramki


Ramki Sedna Design

1-krotna	2-krotna	3-krotna	4-krotna	5-krotna	1-krotna z półką na telefon
SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805	SDD311809
SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805	SDD312809
SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805	SDD313809
SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805	SDD314809

Ramki wielokrotne mogą być instalowane poziomo lub pionowo.

Biały 



Beżowy 

Srebrne aluminium 

Antracytowy czarny 

Ramki

Ramki Sedna Elements*


1-krotna	2-krotna	3-krotna	4-krotna	5-krotna
				
SDD380801	SDD380802	SDD380803	SDD380804	SDD380805
SDD381801	SDD381802	SDD381803	SDD381804	SDD381805
SDD370801	SDD370802	SDD370803	SDD370804	SDD370805
SDD371801	SDD371802	SDD371803	SDD371804	SDD371805
SDD390801	SDD390802	SDD390803	SDD390804	SDD390805
SDD391801	SDD391802	SDD391803	SDD391804	SDD391805
SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805
SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805
SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805

Ramki wielokrotne mogą być instalowane poziomo lub pionowo.

*** UWAGA – Montaż ramek Sedna Elements**

Montaż mechanizmu Sedna IP44 z ramką Sedna Elements w puszce ściennej z odstającym kołnierzem może spowodować powstanie szczeliny między ramką a ścianą (patrz strona 80).

Brzoza



Wenge




Szczotkowane aluminium



Szczotkowane złoto



Beton



Łupek



Szkło białe




Szkło przydymione




Szkło czarne



Podstawy naścienne






1-krotna podstawa naścienna IP20	biały	**SDD111901**
	beżowy	**SDD112901**
	srebrne aluminium	**SDD113901**
	antracytowy czarny	**SDD114901**
Rozszerzenie do ramek wielokrotnych IP20	biały	**SDD111902**
	beżowy	**SDD112902**
	srebrne aluminium	**SDD113902**
	antracytowy czarny	**SDD114902**

Właściwości:

- Przeznaczone tylko do ramek Sedna Design
- Mogą być zamontowane pionowo lub poziomo


Montaż podstawy 1-krotnej

Podstawa naścienna 1-krotna SDDxxx901




Montaż podstawy wielokrotnej


Podstawa naścienna 1-krotna SDDxxx901
+ rozszerzenie do ramek wielokrotnych SDDxxx902 (maks. 4)




Przykładowe połączenia




Dwa łączniki schodowe (z podświetleniem lub bez)




Dwa łączniki schodowe (z podświetleniem lub bez) + 1 łącznik krzyżowy



Dwa łączniki schodowe + 1 łącznik podwójny schodowy działające z dwoma różnymi źródłami światła




Dwa łączniki schodowe z sygnalizacją załączenia




Przycisk schodowy (z podświetleniem lub bez)


Informacje techniczne
Gniazda ładowania USB



Gniazdo Schuko + 2x USB A - SDDxxx052



Gniazdo ładowania USB A+A - SDDxxx401



Gniazdo ładowania USB A+C - SDDxxx402

Podłączenie

- Napięcie wyjściowe USB: 5 V DC
- Nominalny prąd wyjściowy dla ładowarek USB:
  - Gniazda SDDxxx052 z dwoma gniazdami USB typu A + A - 1 x 2,4 A lub 2 x 1,2 A (dla 2 wyjść USB-A + A)
  - Podwójne ładowarki USB SDDxxx401 typu A + A - 1 x 2,1 A lub 2 x 1,05 A (dla 2 wyjść USB-A + A)
  - Podwójne ładowarki USB SDDxxx402 typu A + C - 1 x 2,4 A lub 2 x 1,2 A (dla 2 wyjść USB-A + C)

Informacje techniczne
Gniazda komputerowe RJ45

Zastosowanie:

- Istnieją różne rodzaje kabli sieciowych (koncentryczne, światłowodowe itp.), ale najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tzw. skrętka, złożona z dwóch kabli izolowanych, skręconych z drutami miedzianymi.
  Istnieje kilka rodzajów skrętek:
  - U/UTP (skrętka nieekranowana) to kabel złożony z 4 par przewodów, które nie są ekranowane. Jest on przeznaczony do małych i średnich instalacji bez promieniowania elektromagnetycznego.
  - F/UTP (skrętka ekranowana folią) to kabel złożony z 4 par przewodów, w którym wszystkie 4 pary wspólnie owinięte są zewnętrzną folią, która ochrania je przed umiarkowanym promieniowaniem elektromagnetycznym. Przeznaczona jest do instalacji wymagających niskiej ochrony elektromagnetycznej.
  - S/FTP (skrętka ekranowana siatką) to kabel także złożony z 4 par przewodów, w którym każda para otoczona jest ekranem, a także całość otoczona jest siatką ekranującą wysokie promieniowanie elektromagnetyczne. Świetnie nadaje się do instalacji wymagających wysokiego poziomu ochrony elektromagnetycznej
- Gniazdo RJ45 to 8-stykowe złącze zgodne z normą ISO8877, służące do podłączenia urządzeń do sieci VDI.
- Jednym z najczęściej używanych standardów w produkcji okablowania strukturalnego jest zestaw norm TIA/EIA-568-B, który określił kody kolorów i kolejność przewodów w złączu RJ45.

Dane techniczne

Kategorie

- Najważniejszą właściwością definiującą sieć jest szybkość, z jaką informacje mogą krążyć w tej sieci. Zgodnie z tym aspektem instalacje są sklasyfikowane wg następujących kategorii:

Kategoria	Prędkość transferu	Rodzaj sieci
Cat. 3	Do 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	Do 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5e	Do 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	Do 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6A	Do 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

- Aby instalacja mogła zostać sklasyfikowana w określonej kategorii, wszystkie elementy, które ją tworzą, muszą kwalifikować się do tej samej kategorii.
  W przypadku gdy dany element nie spełnia wymogów wyższej kategorii, cała instalacja klasyfikowana jest w kategorii tego elementu.

Oferta Sedna

- Produkty serii Sedna spełniają wymagania techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i wyróżniają się następującymi cechami:
  - łatwość montażu: każde złącze jest opisane za pomocą kolorów i liczb, aby ułatwić montaż, bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi
  - wysoka jakość złącza z gniazdami kategorii 6 i 6, dzięki czemu możemy zaproponować najszybsze złącze na rynku
  - minimalne odkręcenie przewodu (skrętki) wymagane do podłączenia, co zapobiega zakłóceniom elektromagnetycznym
  - niezawodność połączenia
  - kompaktowy rozmiar (szczególnie w wersji ekranowanej).

Informacje techniczne
Wyjścia antenowe R/TV/SAT

Dane techniczne

Rodzaj			TV Gniazdo TV przelotowe (7 dB)	Gniazdo TV przelotowe (10 dB)	Gniazdo TV końcowe (4 db)	TV-R Gniazdo R/TV przelotowe (7 dB)	Gniazdo R/TV przelotowe (10 dB)	Gniazdo R/TV końcowe (4 db)
			SDDxxx474	**SDDxxx478**	**SDDxxx471**	**SDDxxx474R**	**SDDxxx478R**	**SDDxxx471R**
Wyjście	PORT		SAT	SAT	SAT	FM/TV	FM/TV	FM/TV
	TV		-	-	-	IEC m	IEC m	IEC m
	R		-	-	-	IEC f	IEC f	IEC f
	SAT		IEC m	IEC m	IEC m	-	-	-
Częstotliwość	IN - OUT	MHz	5 – 2200	5 – 2200	-	47 – 862	47 – 862	-
	IN - TV		-	-	-	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862	5 – 75 / 170 – 862
	IN - R		-	-	-	88 – 110	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		5 – 2200	5 – 2200	5 – 2200	-	-	-
Tłumienność	IN - OUT	dB	< 3	< 2	-	< 3	< 2	-
	IN - TV		-	-	-	7 ±1,5	11 ±1,5	4 ±1,5
	IN - R		-	-	-	7 ±1,5	11 ±1,5	4 ±1,5
	IN - SAT		7 ±1,5	11 ±2	4 ±1,5	-	-	-
Izolacja	FM <> TV	dB	-	-	-	> 10	> 10	> 10
	SAT <> TV		-	-	-	-	-	-
Straty odbiciowe	IN	dB	> 12 (8 min)	>12 (8 min)	> 12	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)
	OUT		> 10	> 10	-	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	-
	TV		> 10	> 10	> 12	> 10	> 10	> 8
	R		> 10	> 10	> 12	> 10	> 10	> 8
	SAT		> 10	> 10	> 12	-	-	-
DC/22 kHz pass	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	-	-	-
Impedancja		Ω	75	75	75	75	75	75
Temperatura pracy		°C	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55

Rodzaj			TV-SAT Gniazdo TV/SAT przelotowe (7dB)	Gniazdo TV/SAT przelotowe (10dB)	Gniazdo TV/SAT końcowe (4dB)	TV-R-SAT Gniazdo R/TV/SAT przelotowe (7dB)	Gniazdo R/TV/SAT przelotowe (10dB)	Gniazdo R/TV/SAT końcowe (4dB)
			SDDxxx474S	**SDDxxx478S**	**SDDxxx471S**	**SDDxxx484**	**SDDxxx488**	**SDDxxx481**
Wyjście	PORT		R-TV/SAT	R-TV/SAT	R-TV/SAT	TV/FM/SAT	TV/FM/SAT	TV/FM/SAT
	TV		IEC m	IEC m	IEC m	IEC m	IEC m	IEC m
	R		IEC m	IEC m	IEC m	IEC f	IEC f	IEC f
	SAT		IEC f	IEC f	IEC f	F f	F f	F f
Częstotliwość	IN - OUT	MHz	47 – 2150	47 – 2150	-	-	-	-
	IN - TV		47 – 862	47 – 862	5 – 862	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862
	IN - R		47 – 862	47 – 862	5 – 862	88 – 110	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200
Tłumienność	IN - OUT	dB	< 3.5 (4.5 max)	< 2.5 (3.5 max)	-	< 3.5 (4.5 max)	< 2.5 (3.5 max)	-
	IN - TV		7 ±1,5	11,5 ±2	5,5 ±2	7 ±2	11 ±2	6 ±2
	IN - R		7 ±1,5	11,5 ±2	5,5 ±2	11 ±1,5	15 ±1,5	6 ±2
	IN - SAT		7 ±1,5	11,5 ±2	5,5 ±2	7 ±1,5	11 ±2	5 ±2
Izolacja	FM <> TV	dB	-	-	-	> 12	> 12	> 12
	SAT <> TV		> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)
Straty odbiciowe	IN	dB	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)
	OUT		> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	-	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	-
	TV		> 8	> 8	> 8	> 8	> 8	> 8
	R		> 8	> 8	> 8	> 10	> 10	> 10
	SAT		> 8	> 8	> 8	> 8	> 8	> 8
DC/22 kHz pass	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA
Impedancja		Ω	75	75	75	75	75	75
Temperatura pracy		°C	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55	- 25… + 55

Informacje techniczne
Wyjścia antenowe R/TV/SAT (c.d.)


Dane techniczne

Rodzaj			**TV-SAT-SAT** Gniazdo TV/SAT/SAT końcowe 2 dB
			SDDxxx481S
Wyjście	PORT		TV/SAT/SAT
	TV		IEC m
	R		F f (SAT1)
	SAT		F f (SAT2)
Częstotliwość	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		47 – 862
	IN - R		950 – 2200 (SAT1)
	IN - SAT		0 – 2200 (SAT2)
Tłumienność	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		< 2
	IN - R		< 2 (3,5 max)
	IN - SAT		< 1,5
Izolacja (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		> 10 typ (6 min)
Straty odbiciowe	IN	dB	> 12 (8 min)
	OUT		-
	TV		> 8
	R		> 8
	SAT		-
DC / 22 kHz pass	SAT	V/mA	50V/500mA
Impedancja		Ω	75
Temperatura pracy		°C	- 25 … + 55


Rodzaj			**TV-RJ45** Gniazdo komputerowo-telewizyjne (kat.6 UTP)
			SDDxxx469T
Wyjście	PORT		SAT
	TV		-
	R		-
	SAT		IEC m
Częstotliwość	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		5 – 2200
Tłumienność	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		4 ± 1,5
Izolacja (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		-
Straty odbiciowe	IN	dB	> 12
	OUT		-
	TV		> 12
	R		> 12
	SAT		> 12
DC / 22 kHz pass	SAT	V/mA	50 V / 500 mA
Impedancja		Ω	75
Temperatura pracy		°C	- 25… + 55

Montaż


Instalacja TV i TV/R – Indywidualna / równoległa instalacja gniazda końcowego 4 dB



Instalacja TV i TV/R – Szeregowa instalacja z gniazdami przelotowymi 10dB I 7dB oraz z gniazdem końcowym 4 dB



Instalacja TV/SAT – Indywidualna / szeregowa instalacja z gniazdami przelotowymi 10dB I 7dB oraz z gniazdem końcowym 4 dB



Informacje techniczne
Płytki centralne – kompatybilność

Wykaz wkładów RJ45 kompatybilnych z płytkami centralnymi **SDD1XX441C**:

Merten	**465516**	**Leoni Kerpen**	**9ZE20001**
	465516		**9ZK00026**
Abitana	**ABI-CP1001S00**		**9ZQ00005**
	ABI-CP2002S00		**9ZQ00006**
AMP/Tyco	**216000 - 2**	**Nexans**	**N420.416**
	216005 - 4		**N420.426**
BTR	**130B21-E 6070 001**		**N420.550**
	130B22-E		**N420.551**
	130B23-E		**N420.555**
Dätwyler	**400102**		**N420.556**
	400103		**N420.660**
	418053		**N420.661**
	418054		**N420.666**
	418056		**N420.667**
	418060		**N420.667G**
	418070		**N420.66A**
	418071		**N420.67A**
	418072		**N420.730**
	418073		**N420.731**
	440001		**N420.735**
	440004		**N420.736**
EFB Elektronik	**E-20070**	**Rutenbeck**	**13700300**
	E-20072		**13900300**
	ELN336002		**13900302**
Elmat und Süveg (STL)	**133-011-7111**		**13900304**
			13900305
ERNI	**133414**	**Setec**	**501244**
	133420		**501292**
	133421		**501362**
	133442		**501379**
	133513	**Telegärtner**	**J00029A0061**
ICS	**2200**		**J00029A0064**
	2201		**J00029A0077**
	2210		**J00029A0086**
	5845		**J00029A0088**
	5846		**J00029K0036**
Krone	**6830 1 800-xx + 810-xx**		**J00029K0050**
	MT-RJ 7023 1 303-xx		**J00029K0051**
	STP 6830 1 312-xx		**J00029K0054**
	UTP 6830 1 302-xx		**J00029K0078**
		ZA-Tec	**9009044**

Informacje techniczne
Płytki centralne – kompatybilność

Wykaz wkładów RJ45 kompatybilnych z płytkami centralnymi **SDD1XX442C**:

AMP/Tyco	**216811 - 1**

Wykaz wkładów RJ45 kompatybilnych z płytkami centralnymi SDD1XX443C :

Commscope-Systimax	**M1BH-H-003**	**Commscope-Systimax**	**MGS500-317**
	M1BH-H-112		**MGS500-318**
	M1BH-H-123		**MGS500-361**
	M1BH-H-226		**MGS500-BLK-003**
	M1BH-H-246		**MGS500-BLK-246**
	M1BH-H-262		**MGS500-BLK-262**
	M1BH-H-270		**MGS500-BLK-318**
	M1BH-H-317		**MGS600-003**
	M1BH-H-318		**MGS600-112**
	MGS400-003		**MGS600-123**
	MGS400-003-BULK		**MGS600-148**
	MGS400-112		**MGS600-226**
	MGS400-123		**MGS600-246**
	MGS400-215		**MGS600-262**
	MGS400-226		**MGS600-270**
	MGS400-246		**MGS600-317**
	MGS400-246-BULK		**MGS600-318**
	MGS400-262		**MGS600-361**
	MGS400-262-BULK		**MGS600-BULK-003**
	MGS400-270		**MGS600-BULK-246**
	MGS400-317		**MGS600-BULK-262**
	MGS400-317-K		**MGS600-BULK-318**
	MGS400-318		**MPS100E-003**
	MGS400-318-BULK		**MPS100E-112**
	MGS400-361		**MPS100E-123**
	MGS400BH-BULK-112		**MPS100E-215**
	MGS500-003		**MPS100E-226**
	MGS500-112		**MPS100E-246**
	MGS500-123		**MPS100E-262**
	MGS500-215		**MPS100E-270**
	MGS500-226		**MPS100E-317**
	MGS500-246		**MPS100E-318**
	MGS500-262		**MPS100E-361**
	MGS500-270	**Reichle & De-Massari**	**R305111**


Informacje techniczne
Płytki centralne – kompatybilność

Wykaz wkładów RJ45 kompatybilnych z płytkami centralnymi **SDD1XX444C**:

Merten	**465595**	**AMP**	**569014**
	06363 B3		**569015**
Ackermann	**06363 B4**		**111 6515**
	6363 B3		**MT-RJ 1278414**
	6363 B4		**MT-RJ 1278415**
AMP	**186605**		**MT-RJ LWL Duplex**
	188650		**MT-RJ LWL Duplex**
	338038	**AMP/Tyco**	**1116604-x +**
	406372		**1339189-x cat5e**
	506372		**1339015-1 cat5e**
	554908		**1375055-x +**
	554909		**1375187-x cat6**
	555224		**1375188-1 cat6**
	555225		**1375189-1 cat5e**
	555234		**1375190-x +**
	555235		**1375191-x cat5e**
	557373		**1375192-x +**
	557374		**1375193-x cat3 RJ11**
	557375		**188650 - 3 bis 6**
	557376		**338038 - 1 bis 4**
	557377		**406372 - x cat 5 +**
	557378		**1116515-1 cat5e**
	557460	**ASYCO**	**Cat5e/6 SFTP**
	557461	**Brand-Rex**	**GPC Jack F01 3LF**
	557462	**Kannegieter**	**BICC Brand Rex Snap-**
	557476		**In-Jacks RJ45**
	557594	**Leoni-Kerpen**	**E-Line 600 GG45 cat 6 Keystone Clip Nr. 9ZE20009**
	557680		
	557681	**LEVITON**	**41108**
	557818	**Molex**	**KSJ-00033-xx**
	557819		**KSJ-00032-xx**
	557901	**MTR**	**J127841-1 + J127842-1**
	557902	**Nexans**	**LENmark- MJ mit Keystone Clip N429.620**
	557952		
	557955	**PANDUIT**	**Keyst. Cat 5E KJ588TPBL**
	569012		**Keyst. Cat 5E KJ688TPBL**
	569013		

Informacje techniczne
Wymiary

Wymiary produktów



A: Głębokość osadzenia
B: Głębokość


Nr. ref.	A (mm)	B (mm)
SDDxxx011	29	38
SDDxxx012	29	38
SDDxxx013	29	50
SDDxxx014	29	50
SDDxxx021	29	41
SDDxxx022	29	41
SDDxxx023	29	50
SDDxxx024	29	50
SDDxxx025	32	41
SDDxxx026	32	41
SDDxxx035	29	37
SDDxxx036	29	37
SDDxxx052	32	44
SDDxxx061	22	35
SDDxxx101	24	37
SDDxxx102	24	37
SDDxxx104	24	37
SDDxxx105	24	37

Nr. ref.	A (mm)	B (mm)
SDDxxx106	24	37
SDDxxx107	24	37
SDDxxx108	24	37
SDDxxx111	24	37
SDDxxx114	24	37
SDDxxx116	24	37
SDDxxx118	24	37
SDDxxx121	24	42
SDDxxx122	24	45
SDDxxx131	24	37
SDDxxx132	24	37
SDDxxx133	24	37
SDDxxx141	24	37
SDDxxx143	24	37
SDDxxx162	24	37
SDDxxx166	24	37
SDDxxx211	24	37
SDDxxx221	24	49


Nr. ref.	A (mm)	B (mm)
SDDxxx275	24	50
SDDxxx382	31	55
SDDxxx384	31	48
SDDxxx385	31	46
SDDxxx388	31	46
SDDxxx401	31	43
SDDxxx402	31	43
SDDxxx411	31	52
SDDxxx451	22	35
SDDxxx452	24	37
SDDxxx458	24	37
SDDxxx461	22	35
SDDxxx462	24	37
SDDxxx466	22	35
SDDxxx467	24	37
SDDxxx468	24	37
SDDxxx469	24	37
SDDxxx471	23	35

Nr. ref.	A (mm)	B (mm)
SDDxxx474	23	35
SDDxxx478	23	35
SDDxxx481	23	42
SDDxxx484	23	42
SDDxxx488	23	42
SDDxxx491	22	35
SDDxxx492	24	37
SDDxxx501	31	55
SDDxxx502	31	55
SDDxxx504	31	48
SDDxxx506	32	47
SDDxxx507	32	47
SDDxxx508	31	46
SDDxxx903	31	58
SDDxxx904	31	43
SDDxxx906	32	43


SEDNA Design – wymiary ramki (mm)




SEDNA Elements – wymiary ramki (mm)



Podstawa naścienna – wymiary (mm)



1-krotna
SDDxxx901



Podstawa naścienna rozszerzająca
SDDxxx902

Numery referencyjne
Indeks

Nr. ref.	Strona
MTN4375-0303	48
MTN4381-0303	48
MTN4581-0001	44
MTN4582-0001	44
MTN4583-0001	44
MTN4586-0001	44
NU301818	50
NU341118	50
NU341718	50
NU341818	50
NU346218	50
NU352518	50
NU353518	50
NU360518	50
NU946118	50
S520299	49
SDD111011	37
SDD111012	37
SDD111021	36
SDD111025	36
SDD111035	38
SDD111052	38
SDD111061	39
SDD111072	38
SDD111101	23
SDD111101L	26
SDD111101N	27
SDD111102	23
SDD111102N	27
SDD111104	31
SDD111105	23
SDD111105L	26
SDD111106	23
SDD111106L	26
SDD111106N	27
SDD111107	23
SDD111107L	26
SDD111108	24
SDD111111	28
SDD111111L	29
SDD111114	31
SDD111116	28
SDD111116L	29
SDD111118	28
SDD111121	32
SDD111121E	32
SDD111122	32
SDD111131	28
SDD111131L	29
SDD111132	28
SDD111132L	29
SDD111133L	29
SDD111143L	30
SDD111162	24
SDD111162N	27
SDD111166	24
SDD111166L	27
SDD111271	38
SDD111275	38
SDD111401	39
SDD111402	39
SDD111404	39
SDD111411	47
SDD111421	44
SDD111441C	44
SDD111442C	44
SDD111443C	44
SDD111444C	44
SDD111451	40
SDD111451S	40
SDD111452	40
SDD111452S	40
SDD111458	43
SDD111461	41
SDD111461S	41
SDD111462	41
SDD111462S	41
SDD111466	42
SDD111466S	42
SDD111467	42
SDD111467S	42
SDD111468	43
SDD111469T	43
SDD111469T	47
SDD111471	45
SDD111471R	45
SDD111471S	46
SDD111474	45
SDD111474R	45
SDD111474S	46
SDD111478	45
SDD111478R	45
SDD111478S	46
SDD111481	46
SDD111481S	47
SDD111484	46
SDD111488	46
SDD111491	43
SDD111492	43
SDD111501	33
SDD111502	33
SDD111503	34
SDD111504	34
SDD111506	35
SDD111507	35
SDD111508	31
SDD111901	53
SDD111902	53
SDD111903	49
SDD111904	49
SDD111906	49
SDD111907	50
SDD112011	37
SDD112012	37
SDD112021	36
SDD112025	36
SDD112035	38
SDD112052	38
SDD112072	38
SDD112101	23
SDD112101L	26
SDD112101N	27
SDD112102	23
SDD112102N	27
SDD112104	31
SDD112105	23
SDD112105L	26
SDD112106	23
SDD112106L	26
SDD112106N	27
SDD112107	23
SDD112107L	26
SDD112108	24
SDD112111	28
SDD112111L	29
SDD112114	31
SDD112116	28
SDD112116L	29
SDD112118	28
SDD112121	32
SDD112121E	32
SDD112122	32
SDD112131	28
SDD112131L	29
SDD112132	28
SDD112132L	29
SDD112133L	29
SDD112143L	30
SDD112162	24
SDD112162N	27
SDD112166	24
SDD112166L	27
SDD112275	38
SDD112401	39
SDD112402	39
SDD112404	39
SDD112411	47
SDD112421	44
SDD112441C	44
SDD112442C	44
SDD112443C	44
SDD112444C	44
SDD112451	40
SDD112451S	40
SDD112452	40
SDD112452S	40
SDD112458	43
SDD112461	41
SDD112461S	41
SDD112462	41
SDD112462S	41
SDD112466	42
SDD112466S	42
SDD112467	42
SDD112467S	42
SDD112468	43
SDD112469T	43
SDD112469T	47
SDD112471	45
SDD112471R	45
SDD112471S	46
SDD112474	45
SDD112474R	45
SDD112474S	46
SDD112478	45
SDD112478R	45
SDD112478S	46
SDD112481	46
SDD112481S	47
SDD112484	46
SDD112488	46
SDD112491	43
SDD112492	43
SDD112501	33
SDD112502	33
SDD112503	34
SDD112504	34
SDD112506	35
SDD112507	35
SDD112508	31
SDD112901	53
SDD112902	53
SDD112903	49
SDD112904	49
SDD113011	37
SDD113012	37
SDD113021	36
SDD113025	36
SDD113035	38
SDD113052	38
SDD113072	38
SDD113101	23
SDD113101L	26
SDD113101N	27
SDD113102	23
SDD113104	31
SDD113105	23
SDD113105L	26
SDD113106	23
SDD113106L	26
SDD113107	23
SDD113107L	26
SDD113108	24
SDD113111	28
SDD113111L	29
SDD113114	31
SDD113116	28
SDD113118	28
SDD113121	32
SDD113121E	32
SDD113122	32
SDD113131	28
SDD113131L	29
SDD113132	28
SDD113132L	29
SDD113143L	30
SDD113166	24
SDD113166L	27
SDD113271	38
SDD113275	38
SDD113401	39
SDD113402	39
SDD113404	39
SDD113411	47
SDD113421	44
SDD113441C	44
SDD113444C	44
SDD113451	40
SDD113451S	40
SDD113452	40
SDD113452S	40
SDD113458	43
SDD113461	41
SDD113461S	41
SDD113462	41
SDD113462S	41
SDD113466	42
SDD113466S	42
SDD113467	42
SDD113467S	42
SDD113468	43
SDD113469T	43
SDD113469T	47
SDD113471	45
SDD113471R	45
SDD113471S	46
SDD113474	45
SDD113474R	45
SDD113474S	46
SDD113478	45

Numery referencyjne
Indeks

Nr. ref.	Strona
SDD113478R	45
SDD113478S	46
SDD113481	46
SDD113481S	47
SDD113484	46
SDD113488	46
SDD113491	43
SDD113492	43
SDD113501	33
SDD113502	33
SDD113503	34
SDD113504	34
SDD113506	35
SDD113507	35
SDD113508	31
SDD113901	53
SDD113902	53
SDD113903	49
SDD113904	49
SDD114011	37
SDD114012	37
SDD114021	36
SDD114025	36
SDD114035	38
SDD114052	38
SDD114072	38
SDD114101	23
SDD114101L	26
SDD114101N	27
SDD114102	23
SDD114104	31
SDD114105	23
SDD114105L	26
SDD114106	23
SDD114106L	26
SDD114107	23
SDD114107L	26
SDD114108	24
SDD114111	28
SDD114111L	29
SDD114114	31
SDD114116	28
SDD114118	28
SDD114121	32
SDD114121E	32
SDD114122	32
SDD114131	28
SDD114131L	29
SDD114132	28
SDD114132L	29
SDD114143L	30
SDD114166	24
SDD114166L	27
SDD114271	38

Nr. ref.	Strona
SDD114275	38
SDD114401	39
SDD114402	39
SDD114404	39
SDD114411	47
SDD114421	44
SDD114441C	44
SDD114444C	44
SDD114451	40
SDD114451S	40
SDD114452	40
SDD114452S	40
SDD114458	43
SDD114461	41
SDD114461S	41
SDD114462	41
SDD114462S	41
SDD114466	42
SDD114466S	42
SDD114467	42
SDD114467S	42
SDD114468	43
SDD114469T	43
SDD114469T	47
SDD114471	45
SDD114471R	45
SDD114471S	46
SDD114474	45
SDD114474R	45
SDD114474S	46
SDD114478	45
SDD114478R	45
SDD114478S	46
SDD114481	46
SDD114481S	47
SDD114484	46
SDD114488	46
SDD114491	43
SDD114492	43
SDD114501	33
SDD114502	33
SDD114503	34
SDD114504	34
SDD114506	35
SDD114507	35
SDD114508	31
SDD114901	53
SDD114902	53
SDD114903	49
SDD114904	49
SDD115011	37
SDD115021	36
SDD1XX441C	60
SDD1XX442C	61

Nr. ref.	Strona
SDD1XX444C	62
SDD211013	37
SDD211014	37
SDD211023	36
SDD211101	25
SDD211102	25
SDD211105	25
SDD211106	25
SDD211107	25
SDD211131	30
SDD211132	30
SDD212013	37
SDD212014	37
SDD212023	36
SDD212101	25
SDD212102	25
SDD212105	25
SDD212106	25
SDD212131	30
SDD212132	30
SDD213013	37
SDD213014	37
SDD213023	36
SDD213101	25
SDD213102	25
SDD213105	25
SDD213106	25
SDD213132	30
SDD214013	37
SDD214014	37
SDD214023	36
SDD214101	25
SDD214102	25
SDD214105	25
SDD214106	25
SDD214132	30
SDD311221	36
SDD311801	51
SDD311802	51
SDD311803	51
SDD311804	51
SDD311805	51
SDD311809	51
SDD312221	36
SDD312801	51
SDD312802	51
SDD312803	51
SDD312804	51
SDD312805	51
SDD312809	51
SDD313221	36
SDD313801	51
SDD313802	51
SDD313803	51

Nr. ref.	Strona
SDD313804	51
SDD313805	51
SDD313809	51
SDD314221	36
SDD314801	51
SDD314802	51
SDD314803	51
SDD314804	51
SDD314805	51
SDD314809	51
SDD360801	52
SDD360802	52
SDD360803	52
SDD360804	52
SDD360805	52
SDD361801	52
SDD361802	52
SDD361803	52
SDD361804	52
SDD361805	52
SDD362801	52
SDD362802	52
SDD362803	52
SDD362804	52
SDD362805	52
SDD370801	52
SDD370802	52
SDD370803	52
SDD370804	52
SDD370805	52
SDD371801	52
SDD371802	52
SDD371803	52
SDD371804	52
SDD371805	52
SDD380801	52
SDD380802	52
SDD380803	52
SDD380804	52
SDD380805	52
SDD381801	52
SDD381802	52
SDD381803	52
SDD381804	52
SDD381805	52
SDD390801	52
SDD390802	52
SDD390803	52
SDD390804	52
SDD390805	52
SDD391801	52
SDD391802	52
SDD391803	52
SDD391804	52

Nr. ref.	Strona
SDD391805	52
SDN04L0121	49
SDN14L0121	49
SDN15L0121	49
SDN17L0121	49
SDN19L0121	49

Notatki

Notatki

Notatki



Green Premium™

Wiodący w branży program informacji środowiskowych o produktach

Green Premium™

Ponad 75% produktów w naszej ofercie zapewnia najwyższą przejrzystość w zakresie wykorzystanych materiałów, informacji prawnych i wpływu naszych produktów na środowisko:

- zgodność z dyrektywą RoHS
- informacje o substancjach wg rozporządzenia REACh
- wiodąca w branży ilość PEP*
- instrukcje postępowania z produktami wycofanymi z eksploatacji

Sprawdź jak rozumiemy dbanie o środowisko

Dowiedz się więcej o Twoich produktach!

Program Green Premium to wyraz naszego głęboko zakorzenionego przekonania, że ambitne uwarunkowania środowiskowe muszą być uwzględniane we wszystkich kategoriach oferowanych przez nas produktów, usług i rozwiązań. Program oparty jest o powszechnie akceptowane zalecenia środowiskowe i został stworzony w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów i Partnerów biznesowych.

Redukcja CO_2 i kosztów poprzez… wydajność zasobów

Green Premium zapewnia lepszą efektywność wykorzystania zasobów w całym cyklu życia produktu. Obejmuje to efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych, a także minimalizację emisji CO_2.

Optymalizacja kosztów poprzez… gospodarkę cyrkularną

Pomagamy naszym klientom zoptymalizować ponoszone przez nich całkowite koszty posiadania aktywów (TCO). W tym celu zapewniamy rozwiązania wykorzystujące Internet Rzeczy, a także usługi aktualizacji, naprawy i modernizacji produktów.

Spokój ducha poprzez… dobre samopoczucie

Produkty Green Premium wykraczają ponad zgodność z normami RoHS i REACh. Jesteśmy w stanie zaoferować więcej niż zgodność z przepisami, dzięki stopniowemu zastępowaniu niektórych materiałów i substancji wykorzystywanych w procesie produkcji.

Większa sprzedaż dzięki… zróżnicowaniu

Green Premium oferuje atrakcyjne oferty cenowe poprzez współpracę z naszymi dystrybutorami. Dzięki tej współpracy możemy efektywnie wspierać naszych klientów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

*PEP: Product Environmental Profile, tj. Profil Środowiskowy Produktu


Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży

Region Północ
❶ +48 519 483 777
❷ +48 608 648 291
❸ +48 504 161 982

Region Centrum
❶ +48 512 172 522
❷ +48 513 133 480
❸ +48 602 509 576
❹ +48 504 161 981
❺ +48 504 161 976
❻ +48 604 549 600

Region Południe
❶ +48 509 925 997
❷ +48 501 643 859
❸ +48 505 541 101
❹ +48 510 920 087
❺ +48 504 998 212
❻ +48 504 998 249

Region Zachód
❶ +48 513 133 478
❷ +48 501 530 176
❸ +48 602 506 726



Jesteś elektroinstalatorem? Skontaktuj się z:

Region Północ i Zachód:
+48 512 440 334

Region Centrum:
+48 500 211 970

Region Południe:
+48 510 919 876

Dowiedz się więcej o nowej serii Sedna Design & Elements:
www.dobierz-gniazdko.pl/sednadesign

Sprawdź dostępność produktów: www.produktnet.pl
Pobierz cennik produktów: www.se.com/pl/cennik

Więcej o ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego:
www.se.com/pl/osprzet

Sprawdź naszą ofertę z zakresu aparatury modułowej:
www.se.com/pl/aparatura_modulowa

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64,
+48 801 171 500,

poland.helpdesk@se.com
www.se.com/pl

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub właściwości techniczne produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być używana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnej aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do konkretnego zastosowania oraz użytku. Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

PD4PLKATSDDTECH

wrzesień 2023