

Przewód zasilający do komputera PC z uziemieniem CEE 7/7 90° kątowny do C13 żeński, 2 m, 3 x 1,00 mm² czarny

Opis

Ten przewód zasilający AC firmy Delock z uziemieniem do C13 żeński jest idealnym wyborem do niezawodnego zasilania urządzeń. Niezależnie od tego, czy jest to przewód zasilający do komputera PC, przewód zasilający do monitora czy przewód zasilający do serwerów, ten przewód zasilający C13 przekonuje bezpieczeństwem, wytrzymałością i wszechstronnością.



Wytrzymały przewód zasilający do wszechstronnych zastosowań?

Dzięki wtyczce z uziemieniem (typ F+E) i gniazdu IEC 60320 C13 ten 3-pinowy przewód zasilający oferuje idealne rozwiązanie do podłączania komputerów PC, monitorów i innych urządzeń IT. Dzięki wysokiej jakości wykonania gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Wysokiej jakości materiały i doskonała kompatybilność??

Przewód zasilający składa się z wytrzymałego przewodu H05VV-F z osłoną PVC. Standaryzowane połączenie C13 zapewnia szeroką kompatybilność z zasilaczami komputerowymi, monitorami i innymi urządzeniami elektronicznymi.

Bezpieczeństwo i wydajność

Ten kabel zasilający obsługuje napięcie znamionowe do 250 V i prąd do 10 A. Wysoka jakość wykonania oraz certyfikaty CE i RoHS zapewniają, że spełnia on najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Dlatego idealnie nadaje się do stosowania zarówno do użytkowania prywatnego jak i profesjonalnego.

Certyfikaty i wszechstronność

Kabel urządzenia IEC jest testowany zgodnie z rygorystycznymi normami UE i spełnia normy VDE. Dzięki temu jest godnym zaufania wyborem do stosowania w serwerowniach, laboratoriach lub infrastrukturach IT.

Uwaga

- **Uwaga zagrożenie pożarowe!** Używaj kabla wyłącznie do

Numer artykułu 81567

EAN: 4043619815678

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

urządzeń, których napięcie i moc nie przekraczają określonego

- Kabel nie Maksymalnie 10 A - 2500 W.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 3-stykowa wtyczka urządzenia IEC CEE 7/7 - typ F+E (wtyczka z uziemieniem)
 - 1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński
- Prąd: max. 10 A
- Napięcie: maks. 250 V
- Moc maksymalna: 2500 watt
- Przekrój kabla: 3 x 1,00 mm²
- Typ przewodu: H05VV-F
- Materiał osłony kabla: PVC
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- Kabel zasilający

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x 3-stykowa wtyczka urządzenia IEC CEE 7/7 - typ F+E (wtyczka z uziemieniem)
Złącze 2:	1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-10 °C ~ 70 °C
Moc maksymalna:	2500 W
Maksymalny prąd:	max. 6 A
Napięcie:	250 V

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	H05VV-F
Długość kabla ze złączem:	2 m
Średnica kabla:	3 x 1,00 mm ²
Kolor:	czarny
Materiał osłony kabla:	PVC

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

