



SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE，耐油的电缆套管系统，可变夹紧范围和防振安全固定模块

产品信息

带有不同夹紧范围的多根电缆插入系统，提供高灵活性的装配。
拆卸时无需从罩壳上移除框架，插入式密封模块可安全保留在线缆上。



带有标准罩壳的连接器



有空间需求



最佳应力缓释



缩短装配时间



大夹紧范围

优势

可变夹紧范围
安全防震的固定模块
应力缓释
耐油
简便的装配与拆卸使维护简化

SKINTOP® CUBE

应用范围

用于线束电缆的安装
用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
仪器开关柜制造
电子设备安装
自动化技术

技术认证

UL 508A for Industrial Control Panels
UL File No. E349737

产品结构

SKINTOP®CUBE 系统由SKINTOP®CUBE FRAME，及夹紧模块 SKINTOP® CUBE MODULE组成。

用于带标准孔的工业连接器安装开孔。
用于工业连接器安装开孔 16 芯 (36 x 86 mm)
用于工业连接器安装开孔 24 芯 (36 x 112 mm)

注意

SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 可以用作空模块，或夹紧范围为 1 至 3 mm

为了达到更高的应力缓释，电缆束可以用电缆扎带固定

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 类别描述：电缆插口
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: Cable entry
证书:	UL File No. E349737 防火特性符合 UL94 V-2 标准
材料:	框架：玻璃纤维强化聚酰胺 结构密封件：CR 可拆卸模块：特殊聚酰胺 可拆卸模块密封件：LSE 2
防护等级:	IP 64
温度范围:	动态：-20° C 至 +80° C 静态：-40° C 至 +80° C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® CUBE

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	最大的执行数量
SKINTOP® CUBE 框架			
52220000	SKINTOP® CUBE FRAME 16	-	8
52220001	SKINTOP® CUBE FRAME 24	-	10
SKINTOP® CUBE 夹紧模块			
52220004	SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND	1 - 3	-
52220002	SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 小号	4 - 6	-
52220003	SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE	6 - 9	-
52220040	SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS	-	-
52220005	SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL	9 - 12	-
52220006	SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE	12 - 16	-
52220007	SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND	-	-

SKINTOP® CUBE

