

Kabel USB 20 Gbps USB Type-C™ męski na męski PD 3.0 100 W E-Marker 0,8 m czerwony metalowy

Opis

Kabel USB4™ firmy Delock pozwala na łączenie różnych urządzeń, na przykład smartfonów, monitorów, zewnętrznych obudów i stacji dokowania przez złącze USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3 laptopa lub komputera PC. Kabel wspiera przesyłanie danych USB, a także DisplayPort oraz PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Kabel pozwala uzyskać przepustowość sięgającą 20 Gbps po podłączeniu urządzeń kompatybilnych z USB4™. Oczywiście urządzenia USB 3.2 oraz USB 2.0 również można podłączyć.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Obsługuje standard USB Power Delivery 3.0, co pozwala na zasilanie podłączonych urządzeń prądem do 100 W (20 V / 5 A).

Metalowa obudowa i odciążenie

Dzięki eleganckiej metalowej obudowie i solidnemu odciążeniu po obu stronach kabel jest optymalnie chroniony przed uszkodzeniami w codziennym użytkowaniu.



Numer artykułu 80652

EAN: 4043619806522

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ męski
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Złącze w metalowej obudowie
- Średnica kabla:
linia danych 30 + 32 AWG
linia zasilania 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Połączane styki
- Połączane złącza
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 20 Gbps
- Rozdzielczość wyświetlania maks. do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory)
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.4a
- Obsługa DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V / 5 A)
- Kolor: czarny / czerwony
- Długość ze złączami: ok. 0,8 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 USB 20 Gbps
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	E-Marker
Szybkość transmisji danych:	20 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Moc maksymalna:	100 W
Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia danych 32 AWG linia zasilania 22 AWG 5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	0,8 m

Kolor:	czerwony czarny
--------	--------------------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de