

STYO/KTYO – WYSOKO ELASTYCZNE PLECIONE PRZEWODY MIEDZIANE

Konstrukcja i zastosowanie:

Plecionki te są produkowane z wyżarzanego drutu Cu-ETP. Druty te są plecione w wiązki po wyliczeniu potrzebnego przekroju. W przeciwieństwie do elastycznych taśm plecionych, wiązki przewodów są splatane za pomocą maszyn, które mają 8/12 nośników, dzięki czemu mają okrągły kształt.



Dane techniczne:

Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP o średnicy 0,05 – 0,20 mm bez pokrycia lub cynowany

Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.

Nr katalogowy		Przekrój	Średnica drutu	Średnica linki	Waga
Bez pokrycia	Cynowany	[mm ²]	[mm]	[mm]	[kg/100m]
STYO-0250-10	KTYO-0250-10	2,5	0,1	2,4	2,2
STYO-0400-10	KTYO-0400-10	4	0,1	3,1	3,6
STYO-0600-10	KTYO-0600-10	6	0,1	4	5,4
STYO-1000-10	KTYO-1000-10	10	0,1	5	9,0
STYO-1600-10	KTYO-1600-10	16	0,1	6,3	14,3
STYO-2500-10	KTYO-2500-10	25	0,1	7,9	22,4
STYO-3500-20	KTYO-3500-20	35	0,2	9,7	31,4
STYO-5000-20	KTYO-5000-20	50	0,2	12	44,8
STYO-7000-20	KTYO-7000-20	70	0,2	14,5	62,7
STYO-9500-20	KTYO-9500-20	95	0,2	17	85,1