

Media Converter 10/100/1000Base-T to 100/1000Base-X SFP

Opis

This Gigabit Ethernet Media Converter by Delock can be used to expand a network with an optical fiber interface. In the SFP slot, an optional 100 Mb/s or 1 Gb/s SFP module can be used.



Numer artykułu 86110

EAN: 4043619861101

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - 1 x SFP slot for 100/1000Base-X SFP module (SFP module not included)
 - 1 x RJ45 jack for 10/100/1000 Mb/s Base-T
 - 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm (power)
- Data transfer rate up to 1 Gb/s
- 6 LEDs for status monitoring
- DIP-switch for configuration of LFP (Link Fault Pass Through)
- Supports IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z
- Power consumption: 2.5 W
- Metal housing
- Fanless
- Operating temperature: 0 °C ~ 55 °C
- Dimensions (LxWxH): ca. 94 x 70 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

-

Wymagania systemowe

- 100/1000Base-X SFP module
- Device with one free RJ45 port

Zawartość opakowania

- Media Converter
- Power supply
- User manual

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x SFP żeńskie
Wejście:	1 x RJ45 żeńskie 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
-----------------------------	---

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	94 mm
Szerokość:	70 mm
Wysokość:	26 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Euro wall power supply
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Wyjście zasilania:	5,0 V / 1,25 A
Złącze zasilania:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

