

Kabel audio Red's Music - gniazdo Jack stereo 6.3mm / 2 x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU30...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 15m

Złącze 1: gniazdo Jack stereo 6.3mm

Złącze 2-A: wtyk RCA

Złącze 2-B: wtyk RCA

Model złącz: JG09, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

AU30...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
JG09 - gniazdo Jack stereo 6.3	2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU3003BX	0.3 m	87g	5903867411062
AU3005BX	0.5 m	101g	5903867411079
AU3010BX	1.0 m	134g	5903867411086
AU3015BX	1.5 m	168g	5903867411093
AU3020BX	2.0 m	201g	5903867411109
AU3030BX	3.0 m	275g	5903867411116
AU3040BX	4.0 m	342g	5903867411123
AU3050BX	5.0 m	409g	5903867411130
AU3060BX	6.0 m	476g	5903867411147
AU3070BX	7.0 m	543g	5903867411154
AU3080BX	8.0 m	610g	5903867411161
AU3090BX	9.0 m	692g	5903867411178
AU30100BX	10.0 m	759g	5903867411185
AU30150BX	15.0 m	1094g	5903867411192
AU30200BX	20.0 m	1429g	5903867411208

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów