

USB Sound Box 7.1

Opis

Sound Box 7.1 USB firmy Delock rozszerza komputer PC lub laptop o dodatkową kartę dźwiękową. Dzięki oddelegowaniu roli procesora dźwiękowego, wszystkie zakłócenia mogą zostać zminimalizowane, co pozwala zachować idealny dźwięk. Wystarczy podłączyć Sound Box do wolnego gniazda USB komputera lub laptopa i podłączyć do niego głośniki lub słuchawki. Produkt ten idealnie nadaje się do zastosowań takich jak Skype, przy użyciu zestawu słuchawkowego. Efekt jest powalający!



Numer artykułu 61803

EAN: 4043619618033

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B żeński >
 - 1 x cyfrowe wejście optyczne S/PDIF
 - 1 x cyfrowe wyjście optyczne S/PDIF
 - 2 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack (L, R, Mono)
 - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
 - 1 x 3-pinowe słuchawkowe wejście stereofoniczne 3,5 mm
 - 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika przedniego (L, R)
 - 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla dźwięku przestrzennego (L, R)
 - 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika centralnego / basowego
 - 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika tylnego
- Klawisze funkcyjne: wyciszenie głośności, wyciszenie mikrofonu, głośność w dół, głośność w górę
- Chipset: CMedia
- Kodek AC-3, EAX2.0
- 2 x ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy) oraz 8 x DAC (przetwornik cyfrowo-analogowy)
- Nagrywanie i odtwarzanie w trybie pełnego duplexu
- Obsługuje częstotliwość próbkowania 48/44,1 kHz w przypadku nagrywania i odtwarzania
- Użądzenie USB Audio specyfikacja 1.0
- USB HID Klasa 1.1

- Obsługuje 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny
- USB Bus power

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Microsoft DirectX 8.1 lub nowszy

Zawartość opakowania

- USB Sound Box
- Przewód z wtykiem męskim USB 2.0 Typ-A > wtyk męski USB 2.0 Typ-B, o długości 1,0 m
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0 USB HID class 1.1
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ-B żeński
Wyjście:	1 x S/PDIF optical digital output 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika przedniego (L, R) 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla dźwięku przestrzennego (L, R) 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika centralnego / basowego 1 x 3-pinowe gniazdo stereofoniczne 3,5 mm typu jack dla głośnika tylnego
Wejście:	1 x S/PDIF optical digital input 1 x 3-pinowe słuchawkowe wejście stereofoniczne 3,5 mm 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female microphone (L, R, Mono)

Właściwości techniczne

Chipset:	CMedia
Częstotliwość próbkowania:	16 Bit / 48 kHz
Obsługa:	7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny? AC-3 Encoder, EAX2.0 Full-duplex recording and playback

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de