DIGITUS® CK10, klawiatura przewodowa, układ niemiecki (QWERTZ), 105 klawiszy

DA-20168

EAN 4016032511052



Klawiatura przewodowa Office, układ GER, USB, kabel 1,8 m, biała

Ta przewodowa klawiatura z niemieckim układem klawiszy QWERTZ wyróżnia się cichą i precyzyjną pracą oraz płaską, ergonomiczną konstrukcją. Pełnowartościowy układ 105 klawiszy, obejmujący blok numeryczny oraz wszystkie ważne znaki specjalne i umlauty, umożliwia intuicyjne wprowadzanie tekstu i wydajną pracę w niemieckojęzycznym środowisku biurowym, urzędowym oraz w ramach pracy zdalnej. Wygodne, ciche klawisze zapewniają przyjemne, ciche wrażenia podczas pisania i sprzyjają skupieniu podczas pracy – nawet na wspólnych stanowiskach roboczych. Dzięki smukłej konstrukcji, klawiszom o średniej wysokości z lekkim wyprofilowaniem oraz praktycznej regulacji wysokości za pomocą rozkładanych nóżek klawiaturę można wygodnie dostosować do indywidualnego stylu pracy. Symbole klawiszy nanoszone metodą laserową zapewniają trwałą czytelność nawet przy częstym użytkowaniu. Przewodowe połączenie USB-A zapewnia stabilne i bezopóźnieniowe wprowadzanie danych bez baterii i zakłóceń radiowych. Dzięki funkcji Plug & Play klawiatura jest natychmiast gotowa do użycia – wystarczy podłączyć ją przez USB i od razu zacząć pracę. Dzięki kablowi o długości 1,8 m, antypoślizgowej konstrukcji i wadze 525 g zapewnia ona ponadto elastyczne rozmieszczenie i pewne utrzymanie na biurku. Trzy diody LED stanu dla funkcji Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock dopełniają praktyczne wyposażenie.

Klawiatura łączy w sobie cichą i precyzyjną pracę z płaską, ergonomiczną i ponadczasową konstrukcją

- Układ klawiatury: QWERTZ
- Układ klawiatury: niemiecki
- Liczba klawiszy: 105
- Złącze USB: USB 2.0
- Długość kabla: 1,8 m
- Regulacja nachylenia za pomocą gumowanych nóżek
- Kąt nachylenia 2° (w pozycji złożonej), 7° (w pozycji rozłożonej)
- 3 diody LED stanu (klawisze CAPS LOCK, NUM i SCROLL)
- Typ przełącznika: wysokiej jakości technologia membranowa
- Poziom głośności: 42,5 ± 10 dB
- Skok klawisza: 2,8 ± 0,2 mm
- Siła nacisku: 55 ±10 N (klawisze standardowe), 70 ±10 N (klawisz Enter i spacja)
- Odporne na ścieranie oznaczenia laserowe
- Wysokość znaków: 4,4 mm (litery), 3,4 mm (cyfry)
- Odległość między środkami klawiszy: 19 mm
- Żywotność: 10 milionów naciśnięć na klawisz
- MTBF: >100 000 godzin
- Stopień połysku: matowy; 5,3–8,6 GU
- Pobór prądu: 50 mA
- Napięcie zasilania: 5 V (DC)
- Temperatura pracy: 0–40°C
- Temperatura przechowywania: od -40 do 55°C
- Waga: 525 g
- Wymiary: 452 x 159 x 24 mm
- Kolor: biały
- Wymagania systemowe: Windows 7, 10, 11, złącze USB-A

Zawartość opakowania

- 1x klawiatura
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.00	30.30	49.50	22.80	34,196.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83
Netto bez opakowania	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83

Więcej zdjęć









Safety notes

- Nie wolno otwierać urządzenia, wprowadzać w nim zmian ani samodzielnie go naprawiać.
- Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od małych dzieci, aby przewód nie owinął się wokół szyi lub ciała dziecka i nie stwarzał zagrożenia uduszeniem.
- Kabel przyłączeniowy należy poprowadzić z dala od ścieżek przejścia i w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego zaczepić, co pozwoli uniknąć urazów spowodowanych potknięciem się i upadkiem.
- W przypadku dłuższego użytkowania należy zwracać uwagę na ergonomiczną pozycję ciała, dłoni i ramion oraz robić regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości spowodowanych jednostronnym lub długotrwałym obciążeniem.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia podłączonego urządzenia, nie należy dalej korzystać z urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa wykazują widoczne uszkodzenia.
- Należy chronić kabel połączeniowy przed zgnieceniem, silnym zagięciem i nadmiernym rozciąganiem, aby zapobiec jego uszkodzeniu i wynikającym z tego nieprawidłowościom w działaniu.
- Aby uniknąć uszkodzeń materiałowych i funkcjonalnych, należy używać i przechowywać urządzenie wyłącznie zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi przez producenta.
- Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek producenta i przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od komputera.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nigdy nie należy spryskiwać urządzenia bezpośrednio wodą ani sprayami czyszczącymi
- Bezpieczeństwo baterii i akumulatorów (w przypadku bezprzewodowych klawiatur i myszy)
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia, nie otwierać ich ani nie powodować zwarcia. Ryzyko wybuchu i pożaru.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla życia.
- Wypuste baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem.
- Urządzeń elektronicznych i baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji oraz korzystać z systemów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com