

Kabel szeregowy RS-232 D-Sub 9 męski na męski 2 m

Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na podłączenie modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS-232, krosownic itp.

Złącze Mini D-Sub 9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



2 m

Numer artykułu 86574

EAN: 4043619865741

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski szeregowy D-Sub 9 ze śrubami >
 - 1 x męski szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie D-Sub 9

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA)
Styl:	Connection cable Mini Sub-D9 Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	921,6 Kbps
Transmisja sygnału:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Długość kabla ze złączem:	2 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	Copper tinned
Średnica kabla:	28 AWG 5 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Kolor:	czarny
Materiał osłony kabla:	PVC
Bezpieczeństwo palności:	VW-1

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland

Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de