

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P est une gaine en hélice avec crochet simple et fourreau en PVC



SILVYN® MSK-M

SILVYN®
US/US-M + US-EC
IP 65

SILVYN® US-EDU-A5

SILVYN® US MS-DR



Étanche à l'eau



Robuste



Résistance mécanique

Avantages

Protection contre les liquides
Résistant à la traction
Hautement résistant à la compression
Flexible
Résistance mécanique élevée

Applications

Ingénierie mécanique
Ingénierie industrielle
Automatisme
En présence de liquides
Applications à sollicitations mécaniques élevées

Homologations / références de la norme

VDE

DIN 49012, conforme à la conception I selon DIN EN IEC 61386-23

En zones EX EN 1127-1 :

SILVYN® AS-P

Constitution du produit

Gaine de protection métallique en hélice avec profil imbriqué
Gaine en PVC

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection métallique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001179 ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en métal
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	gris
Matériau:	Gaine interne : acier, galvanisé Gaine externe : PVC
Plage de température:	-25°C à +80°C Temporairement jusqu'à +100°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**LAPP GROUP**

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® AS-P

Numéro d'article	Dimension nominale	DI x DE mm	Rayon de courbure (mm)	Compatible avec SILVYN® MSK-M	Compatible avec SILVYN® US-M	Convient pour SILVYN® US
SILVYN® AS-P						
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48
SILVYN® AS-P 10 M						
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48

Dernière mise à jour (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16