

Przewód Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™, wtyk męski > wtyk męski, pasywny, 0,5 m, 5A, czarny

Opis

Ten przewód Thunderbolt™ 3 firmy Delock charakteryzuje się uniwersalnością zastosowania i włączy w siebie wszystkie zalety złącza Thunderbolt™ 3. Umożliwia on podłączanie różnych urządzeń, np. obudów zewnętrznych, monitorów, czytników kart i stacji dokujących za pomocą gniazda Thunderbolt™ 3 w komputerze osobistym lub laptopie. Przewód ten oferuje transmisję danych o prędkości do 40 Gb/s oraz obsługuje transfer danych USB, DisplayPort, PCI Express, a także Ethernet. Możliwe jest podłączanie jednego monitora 5K lub dwóch monitorów 4K DisplayPort, tak jak i podłączanie urządzeń USB 3.1 Gen 2. Ponadto przewód ten udostępnia zasilanie dla podłączonych urządzeń o mocy do 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



Numer artykułu 84844

EAN: 4043619848447

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski >
 - 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
- Chipset: Cypress E-Marker
- Średnica kabla:
 - linia danych 32 + 34 AWG
 - linia zasilania 24 + 34 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,4 mm
- Przewody: 8 x koncentryczny dla SuperSpeed USB, 1 x skrętka dla USB 2.0
- Poziłacane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych:
 - Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB do 10 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Maks. rozdzielczość wyświetlania:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz lub
 - 2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transmisja danych i obrazu w jednym kablu

- Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory)
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.2a (8 torów, HBR2 oraz MST)
- Połączenie łańcuchowe maksymalnie 6 urządzeń Thunderbolt™ (układ kaskadowy)
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- Źródło zasilania poprzez USB Power Delivery o mocy do 100 W (20V / 5A)
- Źródło zasilania dla urządzeń Thunderbolt™ 3 z zasilaniem magistrali (maks. 15 W)
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Thunderbolt™ kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	Thunderbolt™ 3
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	Cypress E-Marker
Szybkość transmisji danych:	Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s USB 10 Gbps do 10 Gb/s Gigabit Ethernet do 10 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Moc maksymalna:	100 W 15 W (Bus Power)
Maksymalny prąd:	5 A

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Przewody:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Średnica kabla:	linia danych 32 AWG linia danych 34 AWG linia zasilania 24 AWG linia zasilania 34 AWG 4,4 mm
Tarcza:	triple
Długość:	50 cm

Kolor:

czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de