


	DIN 7500			450-560 HV
---	----------	--	--	------------



- 1) Bout conique max. 4P
2) Section trilobulaire

BN 14551

Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée

avec ergots de grattage filetage métrique, à six lobes internes et fente

Acier cémenté trempé 450-560 HV

zingué-bleu avec film lubrifiant



ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



[3D Cadenas](#)



Documentation détaillée disponible sur demande

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n		t max.	L
1008625	M3	6	2,52	0,6	X10	1,2	5
1083368							6
1083449							8
3646072							10
3646073							12
5523780							16
1083546	M4	8	3,25	1	X20	1,9	6
1013394							8
1808206							10
1861719							12
3646074							16