



Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



| Aplikacja                                                      |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    | bezsilikonowy; styki połączone |                                    |
| Aplikacja                                                      | połączenie logiczne AND        |                                    |
| Bezsilikonowy                                                  | tak                            |                                    |
| Dane elektryczne                                               |                                |                                    |
| Napięcie zasilania                                             | [V]                            | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Klasa ochrony                                                  |                                | II                                 |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot                          | [A]                            | 4                                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                                | [A]                            | 4                                  |
| Warunki pracy                                                  |                                |                                    |
| Temperatura otoczenia                                          | [°C]                           | -25...100                          |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |                                | cULus: ...65 °C                    |
| Temperatura składowania                                        | [°C]                           | -25...55                           |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]                            | 10...100                           |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |                                | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Ochrona                                                        |                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Testy / dopuszczenia                                           |                                |                                    |
| Dopuszczenie UL                                                | Zasilanie                      | Class 2                            |
|                                                                | Numer UL                       | E191684                            |




## Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

| Dane mechaniczne          |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Waga [g]                  | 33,8                                         |
| Materiał                  | obudowa: PA Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM |
| Odlewany materiał obudowy | PA, Bezhalogenu                              |
| Materiał nakrętki         | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)              |
| Uwagi                     |                                              |
| Sztuk w opakowaniu        | 1 szt.                                       |


## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;  
 Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;  
 Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



## Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS

### Podłączenie

