



ELESA Original design

CFU.

Bisagra de fricción ajustable

Tecnopolímero



Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base acetálica (POM). Inflamabilidad clase UL94-HB.

Pasador

Tecnopolímero de base de policarbonato (PC), color negro (blanco para ejecución CLEAN). Resistencia al fuego clase UL94-V2.

Tornillo y casquillo de regulación

Tornillo de acero inoxidable AISI 304.

Casquillo de regulación de acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

Montaje por medio de agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.



- **CFU**: color negro, acabado mate.
- **CFU-CLEAN**: color blanco similar a RAL 9002, acabado mate.

Información general

Características y aplicaciones

La principal característica de la bisagra CFU es la posibilidad de regular el par de torsión de la puerta en la que está montada, con lo que se puede mantener la puerta en varias posiciones, abierta, parcialmente abierta o cerrada.

Para ajustar la fuerza de fricción solamente hay que girar el tornillo en el cuerpo de la bisagra en sentido horario para aumentarla, y en sentido antihorario para reducirla.



CFU.

Código	Descripción	L	B	f _{±0.25}	f _{1 ±0.25}	H	h ₁	h ₃	b ₁	d ₃	d ₅	C# [Nm]	Peso
427512	CFU.40 CH-4	43	36.5	31.7	25.5	14	7.5	3.5	11.5	4.5	9	1	26
427522	CFU.60 CH-6	63.5	56.5	47.5	38	21	11.5	6.5	17.5	6.5	12.5	3	49
427513	CFU.40 CH-4 CLEAN	43	36.5	31.7	25.5	14	7.5	3.5	11.5	4.5	9	1	15
427523	CFU.60 CH-6 CLEAN	63.5	56.5	47.5	38	21	11.5	6.5	17.5	6.5	12.5	3	26

Par de apriete recomendado para los tornillos de montaje.