

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / mini Jack stereo 3.5mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU20...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Jack stereo 6.3mm

Złącze 2: mini Jack stereo 3.5mm

Model złącz: J55, J62

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony


Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU20...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



J55 - Jack stereo 6.3

J62 - Jack stereo 3.5

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2003BX	0.3 m	59g	5903867409564
AU2005BX	0.5 m	68g	5903867409571
AU2010BX	1.0 m	90g	5903867409588
AU2015BX	1.5 m	113g	5903867409595
AU2020BX	2.0 m	135g	5903867409601
AU2030BX	3.0 m	180g	5903867409618
AU2040BX	4.0 m	232g	5903867409625
AU2050BX	5.0 m	277g	5903867409632
AU2060BX	6.0 m	322g	5903867409649
AU2070BX	7.0 m	367g	5903867409656
AU2080BX	8.0 m	412g	5903867409663
AU2090BX	9.0 m	457g	5903867409670
AU20100BX	10.0 m	502g	5903867409687
AU20150BX	15.0 m	742g	5903867409694
AU20200BX	20.0 m	967g	5903867409700

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów