




Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Wyjścia


Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	240,5
Wymiary	[mm]	33 x 60 x 125
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 6	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Podłączenie



Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

