

Przedłużacz USB 2.0, aktywnych 15 m

Opis

Ten kabel USB 2.0 Delock można podłączyć do aktywnego portu USB, co umożliwia przedłużenie o 15 m. Poprzez podłączenie dodatkowego 15 m przedłużacza, można przedłużyć port USB do 30 m. Większa średnica kabla zasilającego i linii danych zapewnia nawet przy tej długości, bezpieczne połączenie dla urządzeń.



15 m

Numer artykułu 82689

EAN: 4043619826896

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
- Chipset: FE 1.1
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Dla połączenia z aktywnym portem USB
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 22 AWG
- Przedłużenie do 2 kabli x 15 m
- Złącze: połączane
- Zasilanie: do maks. 500 mA
- Długość kabla: ok. 15 m

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.2 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym, aktywnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Przedłużacz USB 2.0 15 m

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
---------------	---------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński 1 x USB 2.0 Typ-A męski
-----------	---

Właściwości techniczne

Chipset:	FE1.1
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	500 mA

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 26 AWG linia zasilania 22 AWG
Długość:	15 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de