


## Czujnik indukcyjny

IFB2004-ARKG/UP



## Cechy produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN            |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte  |
| Strefa działania [mm] | 4                  |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]          | M12 x 1 / L = 40   |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...36 DC |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP/NPN           |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 4,6               |
| Minimalny prąd obciążenia [mA]                       | 4                 |
| Maks. prąd upływu [mA]                               | 0,6               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 150               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 1500              |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak               |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami                   | impulsowe         |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniami                  | tak               |

## Strefa działania


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strefa działania [mm]              | 4        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]    | 4 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |



## Czujnik indukcyjny

IFB2004-ARKG/UP

| Dokładność / odchylenie            |                                                                               |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik korekcji              | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |                      |
| Histereza [% z Sr]                 | 1...15                                                                        |                      |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10                                                                      |                      |
| Warunki pracy                      |                                                                               |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25...80                                                                      |                      |
| Ochrona                            | IP 67                                                                         |                      |
| Testy / dopuszczenia               |                                                                               |                      |
| EMC                                | EN 60947-5-2                                                                  |                      |
|                                    | EN 55011                                                                      | klasa B              |
| MTTF [lata]                        | 2680                                                                          |                      |
| Dane mechaniczne                   |                                                                               |                      |
| Waga [g]                           | 86                                                                            |                      |
| Obudowa                            | Obudowa gwintowana                                                            |                      |
| Montaż                             | montaż niezabudowany                                                          |                      |
| Wymiary [mm]                       | M12 x 1 / L = 40                                                              |                      |
| Opis gwintu                        | M12 x 1                                                                       |                      |
| Materiał                           | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PC                       |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze    |                                                                               |                      |
| Wyświetlacz                        | Stan wyjścia                                                                  | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                          |                                                                               |                      |
| Dostarczane elementy               | nakrętki zabezpieczające: 2                                                   |                      |
| Uwagi                              |                                                                               |                      |
| Sztuk w opakowaniu                 | 1 szt.                                                                        |                      |
| Połączenie elektryczne             |                                                                               |                      |
| Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²    |                                                                               |                      |
| Podłączenie                        |                                                                               |                      |



BK =                      Kolory żył :  
                                 czarny