


ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Kabel Ethernet kat. 7A, klasa FA– sprawdzony do 1000 MHz

Kabel LAN kategorii 7A, klasa FA – sprawdzony do 1000 MHz

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppoland.lappgroup.com



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe



Sygnały zakłócające

Korzyści

Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801

Zakres zastosowania

W miejscach, w których występuje bardzo duża gęstość połączeń z terminalami

Do okablowania biur, budynków administracyjnych i laboratoriów w obszarze trzecim (okablowanie poziome).

Długość przewodu strukturalnego w obszarze trzecim (powierzchnie poziome, podłogi) nie powinna przekraczać 100 m zgodnie z ISO/IEC 11801 i standardami EN 50173 (90 m w korytach kablowych + 10 m w miejscach pracy)

Cechy produktu

Transmisja danych cyfrowych i analogowych

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Przystosowany do PoE i VoIP

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Brak rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z IEC 60332-3-25 (rozprzestrzenianie płomieni po przewodach ułożonych pionowo lub po wiązkach kablowych)

Normy i aprobaty

Kable LAN kat. 7A firmy Lapp Kabel przeznaczone do "strukturalnych systemów okablowania" są zgodne z wymogami EIA/TIA-568 i TSB36, jak również ISO/IEC 11801 i EN 50173 (klasa FA – połączenie trwałe)

ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Budowa produktu

Żyłą jednodrutowa 4 × 2 × AWG23/1, duplex 2 × (4 × 2 × AWG23/1)

Izolacja żyły: PE

S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową

Płaszcz zewnętrzny: na bazie mieszanki bezhalogenowej, niepodtrzymującej płomienia

Kolor: żółty (RAL 1021)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Impedancja falowa:

100 Ω ± 15%

Zakres temperatury:

Podczas montażu: 0°C do +50°C

Połączenie stałe: Od -20°C do +60°C

Wskazówka

Rodzaj opakowania: bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica żył w mm	Średnica zewnętrzna mm	Kolor	J_1NVGW	Waga [kg/km]
ETHERLINE® LAN 1000 S/FTP Cat.7 _A							
2170971	ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,3	7.5	żółty	24	56

ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A