

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik silnikowy miniaturowy GB 8A 1P

GB2CB14

Parametry podstawowe

Gama Produktów	TeSys
Nazwa Produktu	TeSys GB2
Skrócona Nazwa Urządzenia	GB2
Typ Produktu Lub Komponentu	Wyłącznik
Zastosowanie Urządzenia	Sterowanie
Opis Biegunów	1P
Rodzaj Sieci	AC/DC
Kategoria Użytkowania	Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 DC-12 zgodnie z IEC 60947-5-1 DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1
Częstotliwość Sieciowa	50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zdolność Wyłączania	3 kA Icu w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 1,5 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 1,5 kA Icu w 24 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 1 kA Icu w 48 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] Znamionowy Prąd Wyłączalny Eksploatacyjny	75 % w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 75 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Technologia Wyzwalacza	Termomagnetyczny
Prąd Wyzwalania Magnetycznego	108 A

Parametry uzupełniające

Sposób Montażu	Przez zapinki
Podstawa Montażowa	Płyta Szyna
Miejsce Montażu	Pionowy Poziomy
Typ Sterowania	Dźwignia
[In] Prąd Znamionowy	8 A
[Ue] Znamionowe Napięcie Łącentiowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 277 V prąd przemienny (AC) 60 Hz zgodnie z CSA C22.2 No 235 277 V prąd przemienny (AC) 60 Hz zgodnie z UL 1077 48 V prąd stały (DC)
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-2
Strata Mocy Na Biegun	2 W
Trwałość Mechaniczna	8000 cykl
Trwałość Elektryczna	8000 cykl

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Przylączya - Zaciski	Złącze 1 kabel (kable) 0,75...6 mm²stały bez końcówki kablowej Złącze 2 kabel (kable) 0,75...4 mm²stały bez końcówki kablowej Złącze 1 kabel (kable) 0,75...4 mm²elastyczny z końcówką kablową Złącze 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Moment Dokręcania	1,2 N.m na złącze
Odporność Mechaniczna	Wstrząsy: 22 Gn przy 20 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 Wibracje: 5 Gn, 5...110 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Ilość Sztuk W Zestawie	Zestaw 6 szt.
Szerokość W Modułach 9 Mm	2
Wysokość	74 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	67 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077
Certyfikaty Produktu	UL CSA
Działanie Ochronne	TC
Stopień Ochrony Ip	IP20 zgodnie z IEC 60529
Temperatura Otoczenia Dla Pracy	-20...60 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...80 °C
Odporność Ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	1,5 cm
Szerokość Opakowania 1	7,4 cm
Długość Opakowania 1	6,8 cm
Waga Opakowania 1	53,0 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	6
Wysokość Opakowania 2	8,5 cm
Szerokość Opakowania 2	8,0 cm
Długość Opakowania 2	9,7 cm
Waga Opakowania 2	339,0 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S02
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	72
Wysokość Opakowania 3	15,0 cm
Szerokość Opakowania 3	30,0 cm
Długość Opakowania 3	40,0 cm

Waga Opakowania 3	4,415 kg
-------------------	----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

	Bez Svhc Reach	
	Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
	Bez Rtęci	
	Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem