



Kabel LAN

HELUKAT® 100 U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
HELUKAT® 100


Budowa

Ø żyły wewnętrznej:

Żyła przewodząca:

Izolacja żyły:

Kolor:

Separator:

Ekran nad skrętką:

Ekran 1 :

Ekran 2:

Powłoka zewnętrzna :

Średnica zewnętrzna:

Kolor powłoki zewnętrznej:

U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC

0,48 mm

Cu niepob.

PO

whbu/bu, whog/og, whgn/gn, whbn/bn

-

-


-

-

PVC

ok. 4,5 mm

Szary podobny do RAL 7035



Dane elektryczne

Impedancja:

Rezystancja pętli:

Pojemność wzajemna:

Względna prędkość propagacji:

100 Ohm ± 15 Ohm at 1 to 100 MHz

290 Ohm/km max.

50 nF/km nom.

74 %

Dane techniczne

Waga:

promień gięcia, ruchomo:

Zakres temperatury pracy min.:

Zakres temperatur pracy max.:

Obciążenie, wartość przybliżona:

Waga miedzi:

ok. 17 kg/km

35 mm

-20°C


+60°C

0,527 MJ/m

11,00 kg/km

Normy

wg ISO/IEC 11801, wg to EN 50173, wg EIA/TIA 568-A, Kategoria 5



Zastosowanie

Przewody HELUKAT®100 do transmisji danych wykorzystywane są w trzeciorzędnych, ale również na poziomie drugorzędnych sieci. Charakteryzują się dużymi rezerwami wydajności i wyjątkowej wydajności. Mogą one być wykorzystywane do realizacji usług, takich jak Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, FDDI ATM155, token ring 4/16 Mbit / s lub ISDN absolutnie bezproblemowo. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, seria HELUKAT®100 mogą być wykonane szybko i łatwo połączona ze wszystkimi rodzajami popularnych wtyczek RJ45.

Nr katalogowy

80055, U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC (UTP)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.