

ETHERLINE® LAN FLEX

Kabel danych do zastosowań krosowych

Przewód LAN do aplikacji giętkich. Przewód nadaje się do przyłączania w szafach sterowniczych

Info

Wyłącznie do zastosowań jako kable krosownicze (maks. 60 m)

LAPP KABEL STUTTGART UNISTRONIC® LAN 200 MHz F/UTP CAT.5e Y 4x2x0.5AWG/2

LAPP KABEL STUTTGART ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat.5e Flex

LAPP KABEL STUTTGART ETHERLINE® LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex



Sygnały zakłócające



Bezhalogenowe

Korzyści

Do bezpośredniego łączenia dwóch podzespołów elektrycznych
Łatwe w montażu

Zakres zastosowania

Aplikacje wewnętrzne
Połączenia LAN
Okablowanie szaf rozdzielczych

Cechy produktu

Duża elastyczność, łatwy montaż w obszarach o małej przestrzeni
Niepodtrzymujące płomieni wg IEC 60332-1-2
2170139: Niepodtrzymujące płomieni wg IEC 60332-1-2 i IEC 60332-3-24

Budowa produktu

F/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej
SF/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej i plecionki z cynowanych drucików miedzianych
S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową
Płaszcz zewnętrzny z PVC lub LSZH (kolor szary RAL 7035)

ETHERLINE® LAN FLEX

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Średnia impedancja falowa:

100 Ω $\pm$ 15%

Zakres temperatury:

Podczas pracy: od -20°C do +60°C

Podczas montażu: 0°C do +50°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek 100 m; bęben (500; 1000 m)

Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ETHERLINE® LAN FLEX

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
Wersje PVC					
2170127	200 F/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170129	200 SF/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170144	600 S/FTP CAT7 Y	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22	39
Wersje bezhalogenowe					
2170172	200 F/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170139	200 SF/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170142	600 S/FTP CAT7 LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21	40

ETHERLINE® LAN FLEX

A close-up photograph of a LAPP Ethernet cable. The cable is black with a braided shield and a green Ethernet RJ45 connector. The text "LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG26/7" is printed on the cable jacket.