

Adapter USB 2.0 do 4 x COM port

Opis

Prześciówka USB 2.0 do portu szeregowego firmy Delock pozwala na podłączenie 4 urządzeń szeregowych do wolnego gniazda USB komputera PC lub laptopa.



Numer artykułu 87414

EAN: 4043619874149

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
 - 4 x męskie szeregowo RS-232 DB9
- Chipset: ASIX
- Złącze szeregowo z nakrętkami
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Wskaźnik LED
- Automatyczny wybór IRQ i adresu We/Wy
- Cztery zgodnych UART 16C450 / 16C550
- Obsługa FIFO 512 bajtów na port (transmisja / odbiór)

Wymagania systemowe


- Windows Server 2003
- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Prześciówka USB 2.0 do 4 x port szeregowy

- USB 2.0 kabel
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Wskaźnik LED:	Power

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Złącze 2:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9

Właściwości techniczne

Chipset:	ASIX/Moschip MCS 7840
Szybkość transmisji danych:	921,6 Kbps
FIFO:	512 byte
Transmisja danych:	asynchronous full duplex
Zużycie prądu:	50 mA
UART:	USB to serial UART

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	srebrny
Materiał obudowy:	Plastik
Typ przewodu:	USB AWM Style 2725

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	1 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	95 mm
Szerokość:	60 mm
Wysokość:	20 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de