

DIGITUS® Złącze CAT 6A CAT (sprzęg do zastosowań polowych), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



Moduł do łączenia kabli 6A ekranowany beznarzędziowy slim

Złącze DIGITUS® Professional CAT do zastosowań polowych służy do łączenia lub przedłużania przewodów skręconych. Wytrzymała metalowa obudowa zapewnia długotrwałe i stabilne połączenia. Złącze to jest idealnym wyborem do szybkiej instalacji lub naprawy istniejących przewodów. Montaż jest całkowicie możliwy bez użycia specjalnych narzędzi i jest łatwy do przeprowadzenia dzięki oznaczonemu kolorami zaciskowi nożowemu LSA.

Złącze CAT jest idealne do przedłużania lub naprawy trasy skrętki.

- Właściwości transmisyjne:
- Kategoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Nadaje się do PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specyfikacje ogólne:
- Montaż kabli za pomocą złącza zaciskowego, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą przykręcanych odciążaczy
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Styk ekranowany 360°
- Specyfikacje techniczne:

- Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany
- Materiał kontaktowy: brąz fosforowy
- Ekranowanie styków: Nikiel, połączony 0,5 µ
- Specyfikacje fizyczne:
- Siła wtykania: Maks. 30 N (zgodnie z IEC 60603-7-5)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Zakres temperatur roboczych: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle wtykania: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 – 22/1), skrętki i drut pełny
- Testowany za pomocą stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1 (kabel przyłączeniowy DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 CAT 7A)
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Zawartość opakowania

- Złącze CAT 6A, ekranowana, beznarzędziowa

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Opakowanie wewnętrzne	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Netto bez opakowania	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com