

Kabel zasilający DC**Wtyk prosty 2,1/5,5 – cynowane końce i przewód okrągły
Ø4 mm, 2×0,52 mm² AWG20 I KW211-000-313-xxxx**

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.

**WYKONANIE**


Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż.

BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany PVC. Przewód okrągły w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest pokryta stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość	Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, wtyk prosty 2,1/5,5 – cynowane końce, przewód okrągły Ø4 mm 2×0,52 mm ² AWG20	
	Rodzaj	Kabel-wtyk	Montaż przez zalewanie na gorąco
	Model	KW211-000-313	
	Wykonanie	Okrągły	
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe	Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m, 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 3,0 m, 5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny	
	Kolor przewodu	Czarny	
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C	
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH	
	Gwarancja	5 lat	
	Opakowanie	100 sztuk	
	Miejsce produkcji	Polska	
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,1/5,5 mm	Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07	
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabielone na 5 mm	
	Montaż	Żyła czerwona połączona z bolcem wtyku	
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2	Kabel okrągły o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2464 AWG 20	0,52 mm ²
	Budowa żyły	16 × 0,20 mm	
	Materiał żyły	Linka miedziana	Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m	
	Wymiar zewnętrzny kabla	Ø4 mm	±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)	
	Maksymalne napięcie robocze	60 V	
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A	

RYСУNEK TECHNICZNY**WARIANTY**

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Wtyk prosty 2,1/5,5	0,25 m	Kabel okrągły DC Ø4 mm, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KW211-000-313-0025	5904139615379
	0,5 m			KW211-000-313-0050	5904139615386
	1,0 m			KW211-000-313-0100	5904139615393
	1,5 m			KW211-000-313-0150	5904139615409
	3,0 m			KW211-000-313-0300	5904139615416
	5,0 m			KW211-000-313-0500	5904139615423