



Model: **AK-SC-E17**



Kod produktu	AK-SC-E17
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	3 fazy
Wyjściowe natężenie prądu	32 A
Złącze zasilania	Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Niebieski
Wymiary produktu (L x W x H)	220 x 95 x 75 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	225 x 100 x 77 mm
Waga netto	419 g
Waga brutto	425 g
Kod EAN	5906708750115



Opis

Wtyczka Type 2 Akyga® AK-SC-E17 to niezawodny i wszechstronny element **do ładowania samochodów elektrycznych**. Te **3-fazowe złącze Type 2**, jest idealnym rozwiązaniem do wymiany uszkodzonej końcówki w istniejącej ładowarce lub kablu, a także do budowy własnych urządzeń EVSE. Wtyczka umożliwia **zasilanie prądem 32 A**, co zapewnia szybkie i efektywne ładowanie, jednocześnie gwarantując maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Maksymalna wytrzymałość i bezpieczeństwo

Wtyczka typu 2 AK-SC-E17 została zaprojektowana z myślą o trwałości i bezpieczeństwie. Jej **solidna konstrukcja** zapewnia odporność na upadki i codzienne użytkowanie. **Posrebrzane złącza** gwarantują niezawodność i długą żywotność, minimalizując ryzyko przegrzania i zapewniając stabilne połączenie.

Idealna do napraw i budowy

Jeśli Twoja ładowarka lub kabel do ładowania samochodu elektrycznego (EV) uległy uszkodzeniu, wtyczka typu 2 AK-SC-E17 jest idealnym rozwiązaniem. Możesz ją wykorzystać jako zamiennik dla uszkodzonego złącza w istniejącej ładowarce lub kablu, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zakupu nowego urządzenia. Ponadto, jest doskonała do budowy własnych urządzeń do ładowania, dzięki czemu możesz dostosować swój sprzęt do indywidualnych potrzeb.

Uniwersalność i kompatybilność

Wtyczka AK-SC-E17 pasuje do większości europejskich stacji ładowania **standardu Type 2** (IEC62196-2), dzięki czemu jest niezwykle uniwersalna i wszechstronna. Niezależnie od tego, czy wymieniasz uszkodzone złącze, czy budujesz nowe urządzenie, ta wtyczka sprosta Twoim oczekiwaniom.

Wysoka wydajność ładowania

Wtyczka Type 2 charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenie prądem do 32 A, dzięki czemu zapewnia szybkie i efektywne ładowanie. Co więcej, złącze jest przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych prądem trójfazowym, co dodatkowo skraca czas ładowania. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie czas i wygodę.

Łatwość montażu i dodatkowe akcesoria

W zestawie z wtyczką znajduje się **rezystor 220 Ω**, niezbędny do prawidłowego ładowania Twojego pojazdu. Pamiętaj jednak, że montażu powinna dokonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, aby zapewnić bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie. Niepoprawna instalacja może prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak porażenie prądem.