



Seria wodoszczelnych obudów do montażu natynkowego wykonanych z poliestru wzmocnionego włóknom szklanym. Spełnia wymagania norm IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Dostępne w 7 rozmiarach, w wersji z drzwiczkami przezroczystymi lub pełnymi, o stopniu ochrony IP66. Akcesoria Fast&Easy, wykonane z metalu, umożliwiają instalację urządzeń modułowych i wyłączników kompaktowych do 250A w tablicach, skracając czas montażu nawet o 40%. Dedykowane do automatyki i dystrybucji w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.


GENERAL INFORMATION

Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	INFORMACJE MECHANICZNE	-
Rodzina	46 QP	Ochrona IP	IP66
Rodzaj drzwi	Drzwi przezroczyste	Odporność na wstrząsy	Podstawa IK10
Średn. znamionowa LxHxD (mm)	310x425x160	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Śred. funkcjonalna LxHxD (mm)	316x427x160	Twardość kulkowa	Cassa 200 °C - Obłó 70 °C
Materiał	Poliestr wzmocniony włóknom szklanym	Odporność na promieniowanie UV	SI, secondo EN 62208
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA	-
Kolor	Szary RAL 7035	Klasa Izolacji	II
Liczba modułów EN 50022	36 (12x3)	Maksymalne znamionowe napięcie izolacji (Ui)	690 V
Liczba zamki	2	Izolacja wyjściowe	1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
Wsporniki do montażu natynkowego	GW46446-GW46451	Moc moc A (W)	48
Zestaw do przywracania podwójnej izolacji	GW46526	Moc moc B (W)	39



BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice