

Kabel audio Red's Music - mini Jack stereo 3.5mm / mini Jack stereo 3.5mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów.

Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających.

Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU19...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: mini Jack stereo 3.5mm

Złącze 2: mini Jack stereo 3.5mm

Model złącz: J62

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU19...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1903BX	0.3 m	51g	5903867409410
AU1905BX	0.5 m	60g	5903867409427
AU1910BX	1.0 m	82g	5903867409434
AU1915BX	1.5 m	105g	5903867409441
AU1920BX	2.0 m	127g	5903867409458
AU1930BX	3.0 m	179g	5903867409465
AU1940BX	4.0 m	224g	5903867409472
AU1950BX	5.0 m	269g	5903867409489
AU1960BX	6.0 m	314g	5903867409496
AU1970BX	7.0 m	359g	5903867409502
AU1980BX	8.0 m	404g	5903867409519
AU1990BX	9.0 m	449g	5903867409526
AU19100BX	10.0 m	494g	5903867409533
AU19150BX	15.0 m	734g	5903867409540
AU19200BX	20.0 m	959g	5903867409557

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów