




DIN 913 F

~ISO 1481

450 HV

Norma ritirata



## BN 992

## Viti autofilettanti a testa bombata

con intaglio e punta piana forma F

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

- ~UNI 6951 B
- ~ČSN 021232



## ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza  $\geq 360$  HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di fragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. | n   | t min. | L   |
|----------|----------------|---------------------|--------|-----|--------|-----|
| 1374435  | ST 2,2         | 4,2                 | 1,35   | 0,6 | 0,55   | 4,5 |
| 1374443  |                |                     |        |     |        | 6,5 |
| 1374478  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374486  |                |                     |        |     |        | 13  |
| 1669648  |                |                     |        |     |        | 16  |
| 1374494  | ST 2,9         | 5,6                 | 1,75   | 0,8 | 0,75   | 4,5 |
| 1374508  |                |                     |        |     |        | 6,5 |
| 1374516  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374524  |                |                     |        |     |        | 13  |
| 1374532  |                |                     |        |     |        | 16  |
| 1374540  |                |                     |        |     |        | 19  |
| 1374583  | ST 3,5         | 6,9                 | 2,1    | 1   | 0,95   | 6,5 |
| 1374591  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374605  |                |                     |        |     |        | 13  |
| 1374613  |                |                     |        |     |        | 16  |
| 1374621  |                |                     |        |     |        | 19  |
| 1374664  |                |                     |        |     |        | 32  |
| 1374680  | (ST 3,9)       | 7,5                 | 2,25   | 1   | 1,05   | 6,5 |
| 1374702  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374710  |                |                     |        |     |        | 13  |
| 1374729  |                |                     |        |     |        | 16  |
| 1374796  | ST 4,2         | 8,2                 | 2,45   | 1,2 | 1,15   | 6,5 |
| 1374826  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374834  |                |                     |        |     |        | 13  |
| 1374842  |                |                     |        |     |        | 16  |
| 1374850  |                |                     |        |     |        | 19  |

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. | n   | t min. | L   |
|----------|----------------|---------------------|--------|-----|--------|-----|
| 1374907  | ST 4,8         | 9,5                 | 2,8    | 1,2 | 1,35   | 6,5 |
| 1374915  |                |                     |        |     |        | 9,5 |
| 1374923  |                |                     |        |     |        | 13  |