

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Axioline Realtime I/O; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (8-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

Korzyści

- 8 wstępnie konfekcjonowanych otwartych końców do przyłączenia do systemu Axioline-Realtime I/O
- Połączenie 1:1
- Transmisja każdorazowo z 8 kanałów

Dane handlowe

Numer artykułu	1369904
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK221P
Klucz produktu	DK221P
GTIN	4063151726669
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	106,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor, 50°C)	≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)
Prąd (na tor, 70°C)	≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Obsługiwany sterownik PHOENIX CONTACT Axioline

Odpowiednia karta I/O	AXL F DI16...
	AXL F DI32...
	AXL F DI64...
	AXL F DO16...
	AXL F DO32...
	AXL F DO64...
	AXL F DI16/DO16...
	AXL F DI16/DO8...
	AXL SE DI16...
	AXL SE DO16...

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	10
Ekranowany	nie
Typ przewodu	10X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okragły kabel konfekcjonowany

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	10x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,10 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	98 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
Wersja przewodu	Przewód na jeden moduł

Kod kolorystyczny

czarny	IDC/FLK14 (1) = ()
brązowy	IDC/FLK14 (2) = ()
czerwona	IDC/FLK14 (3) = ()
pomarańczowy	IDC/FLK14 (4) = ()
żółty	IDC/FLK14 (5) = ()
zielony	IDC/FLK14 (6) = ()
niebieski	IDC/FLK14 (7) = ()
fioletowy	IDC/FLK14 (8) = ()

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
Długość odizolowania (Plaszcz)	≈  mm
Liczba biegunów	8
Wskazówka	Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki

Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60603-13 (na podstawie)
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>


Przekrój przewodu AWG	26
Liczba cykli wtykania	> 50
Raster	2,54 mm

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny



CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>



UL Listed

ID dopuszczenia: E238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: E238705



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel



1369904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1369904>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl