

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stycznik pomocniczy, TeSys
Deca, 3NO 2NC, cewka 24VAC,
zaciski śrubowe

CAD326B7

Parametry podstawowe

Gama Produktów	TeSys TeSys Deca
Nazwa Produktu	TeSys CAD
Typ Produktu Lub Komponentu	Przełącznik sterujący
Skrócona Nazwa Urządzenia	CAD
Zastosowanie	Obwody sterowania

Parametry uzupełniające

Kategoria Użytkowania	DC-13 AC-15 AC-14
Kombinacja Styków	3 NO + 2 NZ
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	<= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Rodzaj Napięcia Sterującego	AC w 50/60 Hz
Napięcie Sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947
Znamionowy Prąd Ciepły Przy Konwekcyjnym Chłodzeniu Powietrznym [Ith]	10 A (at 60 °C)
Irms Znamionowy Prąd Załączany	140 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
[Icw] Znamionowy Prąd Krótkotrwały Wytrzymywany	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Parametry Bezpiecznika Dobrebezpieczającego	10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	600 V UL certyfikowany 600 V CSA certyfikowany 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Podstawa Montażowa	Płyta Szyna
Przylączya - Zaciski	Zaciski oczkowo-pierścieniowe (średnica zewnętrzna: 8 mm)
Zakres Napięcia Sterującego	0,3...0,6 Uc -40...70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40...60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 60 Hz 1...1,1 Uc 60...70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Czas Pracy	12...22 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO 4...12 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO 4...19 ms ładowanie cewki i otwarcie NC 6...17 ms rozładowanie cewki i zamknięcie NC
Trwałość Mechaniczna	30 Mcykli

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Maximum Operating Rate	180 c./min
Pobór Mocy Przyciąganie W Va	70 VA 50 Hz (at 20 °C)
Pobór Mocy Przy Podtrzymaniu W Va	8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Minimalne Napięcie Wyłączeniowe	17 V
Minimalny Prąd Łączeniowy	5 mA
Czas Bez Sygnalizacji	1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja Izolacji	> 10 MΩ
Odporność Mechaniczna	Wstrząsy przekaxnik sterujący otwarty: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 Wstrząsy przekaźnik sterujący zamknięty: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 Wibracje przekaxnik sterujący otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6 Wibracje przekaźnik sterujący zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wysokość	77 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	84 mm
Masa Produktu	0,58 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1
Certyfikaty Produktu	CB CCC UL CSA EAC CE UKCA
Stopień Ochrony Ip	IP2x płyta czołowa zgodnie z VDE 0106
Działanie Ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura Otoczenia Dla Pracy	-40...60 °C 60...70 °C ze zmniejszeniem
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-60...80 °C
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	0...3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	4,9 cm
Szerokość Opakowania 1	11,1 cm
Długość Opakowania 1	8,9 cm
Waga Opakowania 1	424,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)