


UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Kabel Ethernet kategorii 7, klasa F – sprawdzony do 1000 MHz, przystosowany do użytku zewnętrznego

Kabel LAN kategorii 7, klasa F – sprawdzony do 1000 MHz



Do zastosowania na zewnątrz



Sygnały zakłócające



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność

Korzyści

Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801

Do zastosowania na zewnątrz

Odporność na promienie UV

Zakres zastosowania

Do zastosowania na zewnątrz

Długość przewodu strukturalnego w obszarze trzecim (powierzchnie poziome, podłogi) nie powinna przekraczać 100 m zgodnie z ISO/IEC 11801 i standardami EN 50173 (90 m w korytach kablowych + 10 m w miejscach pracy)

Cechy produktu

Transmisja danych cyfrowych i analogowych

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Kompatybilność wsteczna

Normy i aprobaty

Kable LAN kat. 7A firmy Lapp Kabel przeznaczone do "strukturalnych systemów okablowania" są zgodne z wymogami EIA/TIA-568 i TSB36, jak również ISO/IEC 11801 i EN 50173 (klasa FA – połączenie trwałe)

Budowa produktu

Żyłą jednodrutowa 4x2xAWG23/1

Ostania aktualizacja (20.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Izolacja żyły: PE

S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową

Płaszcz zewnętrzny: PE, czarny (L)PE z owijką aluminiową

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Impedancja falowa:

100 $\Omega \pm 15\%$

Zakres temperatury:

Podczas instalacji: -10°C do +50°C

Połączenia nieruchome: od -30°C do +70°C

Wskazówka

Rodzaj opakowania: bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica żył w mm	Średnica zewnętrzna mm	Kolor	J_1NVGW	Waga [kg/km]
Do zastosowań na wolnym powietrzu							
2170978	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	7.7	czarny	24	48
Odpowiedni do ułożenia bezpośrednio w ziemi, wodoszczelny poprzecznie							
2170977	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	9.6	czarny	24	77

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR