

USB 2.0 kabel Typ-A do Type-C 4 m

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB.



4 m

Numer artykułu 83669

EAN: 4043619836697

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB 2.0 Typ-A męski >
1 x USB Type-C™ 2.0 męski
- Średnica kabla:
linia danych 26 AWG
linia zasilania 22 AWG
- Komputer host = USB Typ-A; Urządzenie = USB Type-C™
- Rezystor: 56 kΩ
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 4,2 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 4,0 m

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Urządzenie z gniazdem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
---------------	---------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Type-CTM męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A
Rezystor:	56 kΩ

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 26 AWG linia zasilania 22 AWG 4,2 mm
Tarcza:	double
Długość:	4 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de