

SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE je flexibilní hadice z nerezové oceli, snese velké mechanické zatížení a je velmi odolná korozi



Teplotně odolný



Odolný



Mechanická odolnost



Odolnost proti korozi



Odolnost proti horku



Odolný proti chladu

Výhody

Pevnost v tahu
Odolnost proti korozi
Flexibilní
Pro vysoké mechanické namáhání
Odolnost proti horku

Oblasti použití

Offshore zařízení
Měřicí technika
Investiční výstavba
Ve vlhkých prostorech nebo venku
Aplikace s mechanickým namáháním

SILVYN® SSUE

Vlastnosti výrobku

Nízké riziko požáru

Konstrukce

Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem

Poznámky

SILVYN® SSU 10 s profilem Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 s profilem Agraff

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Materiál:	Nerezová ocel AISI 316 DW Nr. 1.4404
Teplotní rozsah:	-100 °C až +400 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SILVYN® SSUE**

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodné pro SILVYN® LGEF-M/LGES-M
SILVYN® SSUE - ušlechtilá ocel				
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5

Poslední změny (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16