

Driver LC 50/60W 1200/700/1400mA fixC SR SNC

Seria essence

**Opis produktu**

- _ Niezależny LED driver o stałym wyjściu
- _ Stałoprądowy LED driver
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- _ Prąd wyjściowy 1 200, 700 lub 1 400 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 50 lub 60 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy

- _ Obudowa: poliwęglan, biała
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Strona internetowa
<http://www.tridonic.pl/87500554>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street




Decorative



High bay

Seria essence

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.



Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LC 60W 700mA fixC SR SNC	87500554	30 szt.	300 szt.	1.200 szt.	0,193 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 20 %
Tolerancja prądu wyjściowego ^①	± 7,5 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	± 30 %
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,2 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta	-20 ... +50 °C
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	40 °C
Temperatura przechowywania ts	-40 ... +80 °C
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lat)
Wymiary dł. x szer. x wys.	159,4 x 82 x 34 mm

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ^①	Prąd wyjściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Maks. moc wyjściowa	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Zakres mocy wyjściowej	λ przy pełnym obciążeniu	Skuteczność przy pełnym obciążeniu ^②	λ przy minimalnym obciążeniu	Sprawność przy minimalnym obciążeniu ^③	Min. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT)	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu ^④	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu	Maks. temperatura obudowy Tc
LC 60W 700mA fixC SR SNC	700 mA	290 mA	68 W	60,0 W	42 – 59,5 W	0,96	91 %	0,94C	89 %	60 V	85 V	100 V	1.000 mA	1.100 mA	90 °C

① Prąd wyjściowy to wartość średnia.

② Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.

③ Przejście od minimalnego do maksymalnego obciążenia jest liniowe.