

Adapter USB Type-C™ na 1 x złącze męskie szeregowo RS-232 D-Sub 9 pinów z wkrętami, 2 m

Opis

Prześciówka USB Type-C™ do portu szeregowo firmy Delock zapewnia interfejs kompatybilny z RS-232 DB9 dla drukarek, instrumentów pomiarowych, sterowników, urządzeń IoT itp.



Numer artykułu 64196

EAN: 4043619641963

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x szeregowo męskie DB9 z nakrętkami
- Chipset: FTDI FT232RL
- Szybkość transmisji danych do 460,8 Kbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m
- Kolor: czarny



Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB Type-C™ do 1 x COM port
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.13 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interfejs

Wyjście:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI FT232RL
Szybkość transmisji danych:	460.8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Transmisja danych:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Właściwości fizyczne

Długość kabla ze złączem:	2 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Tarcza:	double

Kolor:

czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de