

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	X05V-K w dwukolorowej izolacji	12/11/2013



Info

Dwukolorowa izolacja PVC

Zakres zastosowania

Wewnętrzne okablowanie urządzeń

Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym

Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Wykonanie

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Izolacja żyły: na bazie PVC

Oznakowany kolorowymi paskami

Normy i aprobaty

Według EN 50525-2-31

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpuła: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Dane techniczne

Budowa żyły:

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Minimalny promień gięcia:

4 x średnica zewnętrzna w przypadku zastosowania określonego względem H05V-K
2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu

Napięcie nominalne:

U₀/U: 300/500 V

Napięcie próbne:

2000 V

Obciążalność prądowa:

VDE 0298 Część 4
HD 516

Zakres temperatury:

Połączenia nieruchome:
od -30°C do +80°C
Ruchomy: od +5°C do +70°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO169PL.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

X05V-K w dwukolorowej izolacji

12/11/2013


Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512261S	0,5	2.5	niebieski/biały	250		4.8	9
4512921S	0,5	2.5	Ciemnoniebieski/biały	250		4.8	9
4512231S	0,5	2.5	niebieski/czarny	250		4.8	9
4512241S	0,5	2.5	niebieski/zielony	250		4.8	9
4512251S	0,5	2.5	niebieski/czerwony	250		4.8	9
4512291S	0,5	2.5	brązowy/biały	250		4.8	9
4512371S	0,5	2.5	fioletowy/biały	250		4.8	9
4512381S	0,5	2.5	pomarańczowy/czarny	250		4.8	9
4512391S	0,5	2.5	pomarańczowy/biały	250		4.8	9
4512401S	0,5	2.5	czerwony/czarny	250		4.8	9
4512421S	0,5	2.5	czerwony/biały	250		4.8	9
4512441S	0,5	2.5	biały/niebieski	250		4.8	9
4512321S	0,5	2.5	żółty/biały	250		4.8	9
4512351S	0,5	2.5	fioletowy/czarny	250		4.8	9
4512471S	0,5	2.5	szary/czarny	250		4.8	9
4512262S	0,75	2.7	niebieski/biały	250		7.2	12
4512922S	0,75	2.7	Ciemnoniebieski/biały	250		7.2	12
4512232S	0,75	2.7	niebieski/czarny	250		7.2	12
4512242S	0,75	2.7	niebieski/zielony	250		7.2	12
4512252S	0,75	2.7	niebieski/czerwony	250		7.2	12
4512252K	0,75	2.7	niebieski/czerwony		4000	7.2	12
4512272S	0,75	2.7	brązowy/czarny	250		7.2	12
4512292S	0,75	2.7	brązowy/biały	250		7.2	12
4512372S	0,75	2.7	fioletowy/biały	250		7.2	12
4512382S	0,75	2.7	pomarańczowy/czarny	250		7.2	12
4512392S	0,75	2.7	pomarańczowy/biały	250		7.2	12
4512402S	0,75	2.7	czerwony/czarny	250		7.2	12
4512422S	0,75	2.7	czerwony/biały	250		7.2	12
4512442S	0,75	2.7	biały/niebieski	250		7.2	12
4512222S	0,75	2.7	czarny/biały	250		7.2	12
4512322S	0,75	2.7	żółty/biały	250		7.2	12
4512352S	0,75	2.7	fioletowy/czarny	250		7.2	12
4512432S	0,75	2.7	biały/czarny	250		7.2	12

X05V-K w dwukolorowej izolacji

12/11/2013

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512472S	0,75	2.7	szary/czarny	250		7.2	12
4512263S	1	2.8	niebieski/biały	250		9.6	15
4512923S	1	2.8	Ciemnoniebieski/biały	250		9.6	15
4512233S	1	2.8	niebieski/czarny	250		9.6	15
4512243S	1	2.8	niebieski/zielony	250		9.6	15
4512253S	1	2.8	niebieski/czerwony	250		9.6	15
4512293S	1	2.8	brązowy/biały	250		9.6	15
4512373S	1	2.8	fioletowy/biały	250		9.6	15
4512383S	1	2.8	pomarańczowy/czarny	250		9.6	15
4512393S	1	2.8	pomarańczowy/biały	250		9.6	15
4512393K	1	2.8	pomarańczowy/biały		2000	9.6	15
4512403S	1	2.8	czerwony/czarny	250		9.6	15
4512423S	1	2.8	czerwony/biały	250		9.6	15
4512423K	1	2.8	czerwony/biały		2000	9.6	15
4512443S	1	2.8	biały/niebieski	250		9.6	15
4512223S	1	2.8	czarny/biały	250		9.6	15
4512353S	1	2.8	fioletowy/czarny	250		9.6	15
4512433S	1	2.8	biały/czarny	250		9.6	15
4512473S	1	2.8	szary/czarny	250		9.6	15

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	X05V-K w dwukolorowej izolacji	12/11/2013



Product Management	Dokument: LAPP_PRO169PL.pdf	4 / 4
--------------------	-----------------------------	-------