

Płaski kabel wstążkowy USB 10 Gbps FPC z USB Type-C™ do USB Type-C™ 13 cm PD 5 A E-Marker

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

Ultra elastyczny kabel

Kabel ma specjalną konstrukcję. Zamiast przewodów miedzianych we wnętrzu jest elastyczna płytka drukowana, tzw. FPC (Flexible Printed Circuit). Czyni to kabel niezwykle elastycznym i mocnym. Nadaje się specjalnie do ładowania telefonu z power banku podczas ruchu.



Numer artykułu 86939

EAN: 4043619869398

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
- Chipset: VL152 E-Marker
- Kabel wstążkowy FPC (Flexible Printed Circuit)
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Napięcie: maks. 20 V
- Grubość przewodu: ok. 3 mm
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Kolor: srebrny / czarny
- Długość ze złączami: ok. 13 cm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™
- Urządzenie z gniazdem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Kabel USB 10 Gbps

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Płaski przewód Obie strony identyczne
-------	--

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL152
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Długość:	13 cm
Kolor:	czarny srebrny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de