


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 zginany

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

200

OBF

Zasięg

[mm]

450

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

2780

OO50

Zasięg

[mm]

800

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

49,5

Wersja głowicy czujnikowej

zginany

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

15

Układu światłowodu



Wymiary rdzenia

[mm]

1

Materiał

kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Materiał pancerza

PE

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 4 x M4

podkładki zębate: 4

Akcesoria (opcjonalne)

Obcinacz do światłowodów: E20600

E20750



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------